

## SIMPLEXハンマー・TPEミディアム；強化型鑄鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドル

3703.050



## 製品説明

SIMPLEXハンマー3703シリーズは、TPEミディアム製インサートが両側に付いています。グレー色の中程度の硬さのTPEミディアムインサート(3203シリーズ)は、黒色のゴム製インサート(3202シリーズ)と同様の打撃が可能です。違いは、ゴム製ハンマーのように、黒い打痕を残しません。

この黒色の強化型鑄鉄製ハウジングは、肉厚やリブを増やすことで、高い堅牢性を提供しています。重量も増加しているため、より大きな打撃力を保証しています。

極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています。表面が滑らかになる仕上げ加工をしてあり、無機質なため湿度にも強い特長があります。

SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

この製品は、サイズ径30mmから80mmです。

製品の特長：

- TPEミディアム製インサート (グレー色、中程度の硬さ、跡が付かない)が両側に付いている SIMPLEXハンマー
- 強化型鑄鉄製ハウジングは、非常に堅牢で、その重さは強力な打撃に貢献します
- 極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています(無機質なため湿度にも強い特長があります)。
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- 本製品は、ヘッド径30mmから80mmがあります。

## 応用分野

傷つきやすい材料に、自然石の設置、造園、ガーデニング、モルタル壁の施工、家具の製作、床タイル工事、敷石の施工、壁や階段の工事、窓やドアの取付け、配管作業

## 材質

## ハンドル

- グラスファイバー製、ゴム・グリップ付

## インサート

- TPEミディアムグレー
- 打痕が付きにくい
- 中硬

## ハウジング

- 強化可鍛鑄鉄、黒

## 発注情報

寸法	長さ x 幅 x 高さ	重量	GTIN	proficl@ss	ecl@ss 10.1	製品番号
Ø	[mm]	[g]		5.0		
50	135 x 135 x 50	1170	4030618303435	AAA905c002	21-04-09-16	3703.050

## 法令(コンプライアンス)

## RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

## SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象。

## プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。