

SIMPLEXハンマー・プラスチック ; 強化型鑄鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドル

3706.040



製品説明

SIMPLEXハンマー3706シリーズは、プラスチック製インサートが両側に付いています。この赤色のプラスチック製インサート(3206シリーズ)は、硬くて、耐油性があります。この黒色の強化型鑄造製ハウジングは、肉厚やリブを増やすことで、高い堅牢性を提供しています。重量も増加しているため、より大きな打撃力を保証しています。極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています。表面が滑らかになる仕上げ加工をしてあり、無機質なため湿度にも強い特長があります。SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。この製品は、サイズ径30mmから60mmです。

製品の特長 :

- プラスチック製インサート(赤色、耐油性)が両側に付いているSIMPLEXプラスチックハンマー。
- 強化型鑄造製ハウジングは、非常に堅牢で、その重さは強力な打撃に貢献します。
- 極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。
- このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています(無機質なため湿度にも強い特長があります)。
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- 本製品は、ヘッド径30mmから60mm があります。

応用分野

多様な分野での使用, 組立・修理・保守作業, 板金加工, プレハブ住宅の施工, 大工作業, 足場の組立, テントの設営

材質

ハンドル

- グラスファイバー製、ゴム・グリップ付

インサート

- プラスチック、赤
- 硬
- 耐油性

ハウジング

- 強化可鍛鑄鉄、黒

発注情報

寸法	長さ x 幅 x 高さ	重量	GTIN	proficl@ss	ecl@ss 10.1	製品番号
Ø	[mm]	[g]		5.0		
40	325 x 115 x 40	870	4030618303466	AAA905c002	21-04-09-16	3706.040

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。