

SIMPLEXハンマー・スーパープラスチック；強化型鑄鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドル

3707.030



製品説明

SIMPLEXハンマー3707シリーズは、スーパープラスチック製インサートが両側に付いていません。ハルダールのトップセラーである、スーパープラスチック製インサートは、中程度の硬さで、押し成形により材質を均一にしています。一般的な射出成形製のプラスチック製インサートに比べて、耐摩耗性、耐久性に優れています。この黒色の強化型鑄造製ハウジングは、肉厚やリブを増やすことで、高い堅牢性を提供しています。重量も増加しているため、より大きな打撃力を保証しています。極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています。表面が滑らかになる仕上げ加工をしてあり、無機質なため湿度にも強い特長があります。SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

この製品は、サイズ径30mmから80mmですが、スレッジハンマー (3707.081) もあります。

製品の特長：

- スーパープラスチック製インサート (白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる) が両側に付いているSIMPLEXハンマー。
- 強化型鑄造製ハウジングは、非常に堅牢性が良く、その重さは強力な打撃に貢献します。
- 極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています (無機質なため湿度にも強い特長があります)。
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- 本製品は、ヘッド径30mmから80mmがあります。また、スレッジハンマーもあります。

応用分野

造園、ガーデニング、敷石の施工、敷石の施工、テントの設営、鉄製くさびの打込み、足場の組立、垣根、柵の施工、板金加工、プレハブ住宅の施工、配管作業、大作業、鋭角エッジがある製品の組立て

材質

ハンドル

- グラスファイバー製、ゴム・グリップ付

インサート

- スーパープラスチック、白
- 中硬
- 堅牢
- 高い耐摩耗性

ハウジング

- 強化可鍛鑄鉄、黒

発注情報

寸法	長さ x 幅 x 高さ	重量	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
Ø	[mm]	[g]				
30	300	450	4030618303497	AAA905c002	21-04-09-16	3707.030

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。