

SIMPLEX スレッジハンマー・ナイロン；強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドル  
3708.081

## 製品説明

SIMPLEXスレッジハンマー3708シリーズは、ナイロン製インサートが両側に付いています。白色のインサート(3208シリーズ)は、格別な打撃品質と最高の強度と特別な耐久性を保証します。このインサートは、押し成形により材質を均一にしています。一般的な射出成形製のプラスチック製インサートに比べて、耐摩耗性、耐久性に優れています。また、零度以下の環境でも決して欠けません。さらに、耐油性も兼ね備えています。この黒色の強化型鋳造製ハウジングは、肉厚やリブを増やすことで、高い堅牢性です。重量も増加しているため、より大きな打撃力を保証しています。極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています。表面が滑らかな仕上げ加工をしてあり、無機質です（湿度にも強い特長）。SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。この製品は、重さ3,640g、全長80cmです。スレッジハンマーはサイズ径80mmがあります。

## 製品の特長：

- ・ ナイロン製インサート(白色、硬い、耐摩耗性に優れる、零度以下でも欠けない、耐油性)が両側に付いているSIMPLEXスレッジハンマー。
- ・ 誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。
- ・ 極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いており、無機質です（湿度にも強い特長）。
- ・ 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- ・ 本製品は、ヘッド径80mm(重さ3,640g)。

## 応用分野

非常に強い衝撃力、ワークの組付け、鋭角エッジがある製品の組立て、ハウジングの組立て、金型製作、プラント建設、インテリア工事、スチール工事、見本市ブースの施工、板金加工、修理、保守作業

## 材質

## ハンドル

- ・ グラスファイバー製、ゴム・グリップ付

## インサート

- ・ ナイロン、白
- ・ 硬
- ・ 高い耐摩耗性
- ・ 割れにくい
- ・ 耐油性

## ハウジング

- ・ 強化可鍛鋳鉄、黒

## 発注情報

| Ø  |     |     | 寸法<br>長さ x 幅 x 高さ<br>[mm] |             | GTIN          | proficl@ss<br>5.0 | ecl@ss 10.1 | 製品番号     |
|----|-----|-----|---------------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------|----------|
| 80 | 175 | 800 | 800 x 175 x 80            | [g]<br>3640 | 4030618304852 | AAA938c002        | 21-04-09-20 | 3708.081 |

## 法令(コンプライアンス)

## RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

## SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象。

## プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。