

SIMPLEXハンマー・ソフトメタル；強化型鑄鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドル 3709.060



製品説明

SIMPLEXハンマー3089シリーズは、ソフトメタル製インサートが両側に付いています。アルミ製の、この銀色のインサート(3209シリーズ)は、硬くて耐熱性がありますので、従来の鉛製ハンマーを置き換えることができます。

この黒色の強化型鑄造製ハウジングは、肉厚やリブを増やすことで、高い堅牢性を提供しています。重量も増加しているため、より大きな打撃力を保証しています。

極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています。表面が滑らかなになる仕上げ加工をしてあり、無機質なため湿度にも強い特長があります。

SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

この製品は、サイズ径30mmから80mmですが、スレッジハンマー (3707.081) もあります。

製品の特長：

- ソフトメタル製インサート(銀色、硬い、耐熱性)が両側に付いているSIMPLEXハンマー。
- 強化型鑄造製ハウジングは、非常に堅牢で、その重さは強力な打撃に貢献します。
- 極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています(無機質なため湿度にも強い特長があります)。
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- 本製品は、ヘッド径30mmから80mm があります。また、スレッジハンマーもあります。
- ソフトメタル製インサートは、従来の鉛製ハンマーの置き換えになります。

応用分野

強い衝撃力、板金の矯正、金型製作、プラント建設、組立、修理・保守作業用

材質

ハンドル

- グラスファイバー製、ゴム・グリップ付

インサート

- ソフトメタル、シルバー
- 硬
- 耐熱性

ハウジング

- 強化可鍛鑄鉄、黒

発注情報

寸法	長さ x 幅 x 高さ	重量	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
Ø	[mm]	[g]				
60	410	2240	4030618303626	AAA905c002	21-04-09-16	3709.060

応用例





法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。