

SIMPLEX 強化型鑄鉄製ハウジング

3711.040



製品説明

本体の肉厚とリブを強化したSIMPLEX用鑄造製ハウジング(3711シリーズ)は、とても堅牢です。特に、SIMPLEXの銅インサートを使う作業の場合です。インサートの重量が増えることにより、叩いた時の打撃力も大きくなります。このハウジングは、誤って根元で叩いた時に、ハンドルを保護するスリーブ部も付いています。堅牢かつ振動吸収性が良い、このハウジングは耐摩耗コーティングが施してあり、耐久性とともに破断に強い特長があります。この黒いハウジングは、SIMPLEXソフトハンマー用としてサイズを径30mmから80mmまで揃えています。グラスファイバー製ハンドルには、強化型鑄造製ハウジングを使ってください!

製品の特長:

- 強化型SIMPLEX鑄造製ハウジング(黒色)
- 肉厚、リブ構造
- 優れた安定性
- SIMPLEX用銅製インサートも使えます
- 誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ
- 破断に極めて強い
- 欠け無い
- 振動の減衰
- 耐摩耗性パウダーコーティング
- 非常に堅牢
- SIMPLEXプラスチックハンマーの、ヘッド径30mmから80mm用
- 強化型鑄造製ハウジングには、必ずグラスファイバー製ハンドルを使用してください!

材質

ハウジング

- 強化可鍛鑄鉄、黒

組立


この強化型鑄鉄製ハウジングにはグラスファイバー製のハンドルのみが組み合わせ可能!

更なる情報

備考

ボルト、ナット、ばね座金が付属しています

発注情報

Ø	寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
40	75 x 45 x 63	530	4030618301417	EAB585c005	21-04-92-30	3711.040

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。