

SIMPLEXハンマー・TPEソフト / ゴム複合材 ; 強化型鑄鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドル

3712.060



製品説明

SIMPLEXハンマー3712シリーズは、人気の組合せであるTPEソフト製とゴム製インサートが付いています。
この青色のTPEソフトインサート(3201シリーズ)は、SIMPLEXハンマーの中で一番柔らかく、非常に良いクッション性がありますので、軽く叩きたい作業に適しています。また、一般的なゴム製ハンマーのように、黒い打痕を残しません。
耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサートは、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。
この黒色の強化型鑄造製ハウジングは、肉厚やリブを増やすことで、高い堅牢性を提供しています。重量も増加しているため、より大きな打撃力を保証しています。
極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています。表面が滑らかになる仕上げ加工をしてあり、無機質なため湿度にも強い特長があります。
SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
この製品は、サイズ径30mmから80mmです。

製品の特長：

- TPEソフト製インサート (青色、柔らかい、跡が付かない)/ゴム製インサート (黒色、中程度の硬さ、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗)が付いているSIMPLEXハンマー
- 強化型鑄造製ハウジングは、非常に堅牢で、その重さは強力な打撃に貢献します
- 極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています(無機質なため湿度にも強い特長があります)。
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- 本製品は、ヘッド径30mmから80mm があります。

応用分野

傷つきやすい材料に、造園、ガーデニング、床タイル工事、自然石の設置、家具の製作、モルタル壁の施工、窓やドアの取付け、配管作業用

材質

ハンドル

- グラスファイバー製、ゴム・グリップ付

インサート 1

- TPEソフト、青
- 打痕が付きにくい
- ソフト

インサート 2

- ゴム複合材、黒色
- 中硬
- 衝撃緩和機能
- ゴム臭無し
- 低摩耗

ハウジング

- 強化可鍛鑄鉄、黒

発注情報

Ø	150	410	寸法	長さ x 幅 x 高さ	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
			[mm]						
60	150	410		410 x 150 x 40	1780	4030618305743	AAA905c002	21-04-09-16	3712.060

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。