

SIMPLEXハンマー・TPEソフト / 銅 ; 強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドル

3714.030



製品説明

SIMPLEXハンマー3714シリーズは、人気の組合せであるTPEソフト製と銅製インサートが付いています。
この青色のTPEソフトインサート(3201シリーズ)は、SIMPLEXハンマーの中で一番柔らかく、非常に良いクッション性がありますので、軽く叩きたい作業に適しています。また、一般的なゴム製ハンマーのように、黒い打痕を残しません。
SIMPLEXの製品の中で一番硬い銅製インサート(3804シリーズ)は、強烈的な打撃力ですが、金槌よりは柔らかい打感です。一般的な銅ハンマーを置き換えることが出来ます。
この黒色の強化型鋳造製ハウジングは、肉厚やリブを増やすことで、高い堅牢性を提供しています。重量も増加しているため、より大きな打撃力を保証しています。
極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています。表面が滑らかな仕上げ加工をしてあり、無機質なため湿度にも強い特長があります。
SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
この製品は、サイズ径30mmと40mmです。

製品の特長:

- TPEソフト製インサート (青色、柔らかい、跡が付かない)/銅製インサート (硬い)が付いている SIMPLEXハンマー
- 強化型鋳造製ハウジングは、非常に堅牢で、その重さは強力な打撃に貢献します
- 極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています (無機質なため湿度にも強い特長があります)。
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- 本製品は、ヘッド径30mmと40mmがあります。

応用分野

プラント建設, 板金加工, 自動車, トラックの組立て修理

材質

ハンドル

- グラスファイバー製、ゴム・グリップ付

インサート 1

- TPEソフト、青
- 打痕が付きにくい
- ソフト

インサート 2

- 樹脂製のソケット付
- 硬

ハウジング

- 強化可鍛鋳鉄、黒

発注情報

寸法	長さ x 幅 x 高さ	重量	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
Ø 長さ 幅	[mm]	[g]				
30 90 300	300 x 90 x 34	568	4030618305781	AAA905c002	21-04-09-16	3714.030

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。