

SIMPLEXハンマー・ゴム複合材 / soft metal; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle
3729.060



製品説明

SIMPLEXハンマー3729シリーズは、ゴム製とソフトメタル製インサートの組合せです。耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサート(3202シリーズ)は、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。アルミ製の、この銀色のインサート(3209シリーズ)は、硬くて耐熱性がありますので、従来の鉛製ハンマーを置き換えることができます。この黒色の強化型鑄造製ハウジングは、肉厚やリブを増やすことで、高い堅牢性を提供しています。重いため、より大きな打撃力が出来ます。極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています。表面が滑らかなになる仕上げ加工をしてあり、無機質です(湿度に強い)。SIMPLEXハンマーの設計理念の通り、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

この製品は、サイズ径30mmから80mmですが、スレッジハンマー (3729.081)もあります。

製品の特長：

- ・ゴム製インサート(黒色、中程度の硬さ、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗) / ソフトメタル製インサート(銀色、硬い、耐熱性)が付いているSIMPLEXハンマー
- ・強化型鑄造製ハウジングは、非常に堅牢で、その重さは強力な打撃に貢献します
- ・極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、滑り止めグリップが付いており無機質です(湿度に強い)。
- ・全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- ・本製品は、ヘッド径30mmから80mm があります。また、スレッジハンマーもあります。

応用分野

強い衝撃力、板金の矯正、金型製作、プラント建設、組立、修理・保守作業用

材質

ハンドル

- ・グラスファイバー製、ゴム・グリップ付

インサート 1

- ・ゴム複合材、黒色
- ・中硬
- ・衝撃緩和機能
- ・ゴム臭無し
- ・低摩耗

インサート 2

- ・ソフトメタル、シルバー
- ・硬
- ・耐熱性

ハウジング

- ・強化可鍛鑄鉄、黒

発注情報

Ø	—↑↓	—↑↓	寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
60	150	410	410 x 150 x 60	2030	4030618306078	AAA905c002	21-04-09-16	3729.060

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。