

SIMPLEXハンマー・銅 / Plastic; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle

3746.040

製品説明



SIMPLEXハンマー3746シリーズは、銅製とプラスチック製インサートが付いています。赤色のプラスチック製インサート(3206シリーズ)は、硬くて、耐油性があります。SIMPLEX製品群の中で一番硬いインサートの銅製インサート(3804シリーズ)は、強烈な打撃力ですが、金槌よりは柔らかい打感です。一般的な銅ハンマーを置き換えることが出来ます。この黒色の強化型鋳造製ハウジングは、肉厚やリブを増やすことで、高い堅牢性を提供しています。重量も増加しているため、より大きな打撃力を保証しています。極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています。表面が滑らかになる仕上げ加工をしてあり、無機質なため湿度にも強い特長があります。SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

この製品は、サイズ径30mmと40mmです。

製品の特長 :

- ・プラスチック製インサート(赤色、耐油性)/ 銅製インサート(硬い)が付いているSIMPLEXハンマー
- ・強化型鋳造製ハウジングは、非常に堅牢で、その重さは強力な打撃に貢献します
- ・極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています(無機質なため湿度にも強い特長があります)。
- ・全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- ・本製品は、ヘッド径30mmと40mm あります。

応用分野

非常に強い打撃、板金の矯正、プラント建設、板金加工、組立、修理・保守作業向け

材質

ハンドル

- ・グラスファイバー製、ゴム・グリップ付

インサート 1

- ・樹脂製のソケット付
- ・硬

インサート 2

- ・プラスティック、赤
- ・硬
- ・耐油性
- ・ユニバーサル

ハウジング

- ・強化可鍛鋳鉄、黒

発注情報

寸法	GTIN	profic@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
Ø 40 115 325 長さ x 幅 x 高さ [mm] 325 x 115 x 40	[g]	1145	4030618306276 AAA905c002 21-04-09-16	3746.040

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象。

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タンゲステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。