

SIMPLEXハンマー・銅 / ソフトメタル ; 強化型鑄鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドル 3749.040



製品説明

SIMPLEXハンマー3749シリーズは、銅製とソフトメタル製インサートが付いています。SIMPLEX用銅製インサート(3804シリーズ)は、ホルダーの製品群の中で一番硬いインサートです。強烈な打撃力ですが、金槌よりは柔らかい打感です。一般的な銅ハンマーを置き換えることが出来ます。

アルミ製の、この銀色のインサート(3209シリーズ)は、硬くて耐熱性がありますので、従来の鉛製ハンマーを置き換えることが出来ます。

この黒色の強化型鑄造製ハウジングは、肉厚やリブを増やすことで、高い安定性を提供しています。重量も増加しているため、より大きな打撃力を保証しています。極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています。表面が滑らかなになる仕上げ加工をしてあり、無機質なため湿度にも強い特長があります。

SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

この製品は、サイズ径30mmから径40mmです。

製品の特長：

- 銅製インサート(硬い) / ソフトメタル製インサート(銀色、硬い、耐熱性)が付いている SIMPLEXハンマー。
- 強化型鑄造製ハウジングは、非常に安定性が良く、その重さは強力な打撃に貢献します。
- 極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています(無機質なため湿度にも強い特長があります)。
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- 本製品は、ヘッド径30mmとヘッド径40mmがあります。
- 従来の、銅ハンマーと鉛製ハンマーを一つに置き換え。

応用分野

板金の矯正, プラント建設, 板金加工, 自動車, トラックの組立て修理

材質

ハンドル

- グラスファイバー製、ゴム・グリップ付

インサート 1

- 樹脂製のソケット付
- 硬

インサート 2

- ソフトメタル、シルバー
- 硬
- 耐熱性

ハウジング

- 強化可鍛鑄鉄、黒

発注情報

寸法	長さ x 幅 x 高さ	重量	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
Ø	[mm]	[g]				
40	325	1195	4030618302834	AAA905c002	21-04-09-16	3749.040

応用例







法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.