

SIMPLEXハンマー・ナイロン / soft metal; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle

3789.050



製品説明

SIMPLEXハンマー3789シリーズは、ナイロン製とソフトメタル製インサートが付いています。ナイロン製のインサート(3208シリーズ)は、格別な打撃品質と最高の強度と特別な耐久性を保証します。このインサートは、押出し成形により材質を均一にしています。一般的な射出成形製のプラスチック製インサートに比べて、耐摩耗性、耐久性に優れています。また、零度以下の環境でも決して欠けません。さらに、耐油性も兼ね備えています。アルミ製の、この銀色のインサート(3209シリーズ)は、硬くて耐熱性がありますので、従来の鉛製ハンマーを置き換えることが出来ます。

この黒色の強化型鑄造製ハウジングは、肉厚やリブを増やすことで、高い堅牢性を提供しています。重量も増加しているため、より大きな打撃力を保証しています。

極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています。表面が滑らかなになる仕上げ加工をしてあり、無機質なため湿度にも強い特長があります。SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

この製品は、サイズ径30mmから80mmですが、スレッジハンマー (3789.081) もあります。

製品の特長：

- ・ ナイロン製インサート(白色、硬い、耐摩耗性に優れる、零度以下でも欠けない、耐油性)/ ソフトメタル製インサート(銀色、硬い、耐熱性)が付いているSIMPLEXハンマー
- ・ 強化型鑄造製ハウジングは、非常に堅牢で、その重さは強力な打撃に貢献します
- ・ 極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています(無機質なため湿度にも強い特長があります)。
- ・ 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- ・ 本製品は、ヘッド径30mmから80mm があります。また、スレッジハンマー(3789.081)があります

応用分野

自動車、トラックの組立て修理, 金型製作, プラント建設, ハウジングの組立

材質

ハンドル

- ・ グラスファイバー製、ゴム・グリップ付

インサート 1

- ・ ナイロン、白
- ・ 硬
- ・ 低摩耗
- ・ 割れにくい
- ・ 耐油性

インサート 2

- ・ ソフトメタル、シルバー
- ・ 硬
- ・ 耐熱性

ハウジング

- ・ 強化可鍛鑄鉄、黒

発注情報

Ø			寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
50	135	335	335 x 135 x 50	1370	4030618305149	AAA905c002	21-04-09-16	3789.050

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。