

SIMPLEX グラスファイバー製ハンドル・ゴムグリップ付、強化型鋳鉄製ハウジング付SIMPLEX
ソフトハンマー用

3844.081



製品説明

SIMPLEX用グラスファイバー製ハンドル3844シリーズは、SIMPLEXプラスチックハンマー用強化型鋳造製ハウジング(黒色)、サイズ径30mmか径80mmと組み合わせて使います。この極めて頑強で耐久性の高いハンドルは、折れることはありません。また、振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げられており、滑り止めグリップが付いています。表面が滑らかになる仕上げ加工をしており、無機質なため湿度にも強い特長があります。スレッジハンマー用の70cm長ハンドルもあります(ハウジングは径80mm)。

製品の特長:

- 強化型鋳造製ハウジング、ヘッド径30mmから80mm付SIMPLEXハンマー用SIMPLEXグラスファイバー製ハンドル
- 非常に堅牢で耐久性が高い
- 破断に格別に強い
- 振動を減衰
- 手になじむ滑り止め付きグリップ
- スムーズな表面
- 無機質(湿度に耐性)
- 70cmスレッジハンマー用ハンドル

材質

ハンドル

- グラスファイバー製、ゴム・グリップ付

組立

グラスファイバー製ハンドルは、強化型鋳鉄製ハウジングとのみ組み合わせ可能です!

更なる情報

その他の製品

- SIMPLEX 強化型鋳鉄製ハウジング

発注情報

Ø	←→	寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]	📦 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
80	700	700 x 41 x 41	790	4030618301561	EAC428c022	21-04-91-06	3844.081

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。