

BASEPLEXプラスチックハンマー・ナイロン / 亜鉛ダイキャスト製ハウジングと木製ハンドル付きセルロースアセテート

3908.030



製品説明

エントリーモデルとして代表的なBASEPLEXハンマーにも、間違いなくホルダーの高い品質が息づいています。

BASEPLEXプラスチックハンマー3908シリーズは、ナイロン製インサートが両側に付いています。白色のナイロン製インサートは、赤色のセルロースアセテート製インサートより少し硬い上に、耐摩耗性に優れています。

高品質な亜鉛ダイキャスト製のハウジングは、ミスヒットした際に、ハンドルの根元を守るスリーブが付いており、インサートを確実に保持しています。

木製のハンドルは、ニス仕上げされており、手になじむ形状です。このインサートとハンドルは、交換可能です。

本製品は、インサート径25mmから径50mmまで揃っています。

製品の特長:

- BASEPLEXハンマーは、ナイロン製 (白色、耐摩耗性) が両側に付いています。
- エントリーモデルとして代表的なこのハンマーにも、ホルダーの高い品質が息づいています。
- 高品質な亜鉛ダイキャスト製のハウジングは、ミスヒットした際に、ハンドルの根元を守るスリーブが付いており、インサートを確実に保持しています。
- 木製のハンドルは、ニス仕上げされており、手になじむ形状です。
- このインサートとハンドルは、交換可能です。
- 本製品は、インサート径25mmから径50mmまで揃っています。

応用分野

多様な分野で使用、強い打撃に最適

材質

ハンドル

- 木製

インサート

- ナイロン、白
- 硬
- 高い耐摩耗性
- 割れにくい
- 耐油性

ハウジング

- 亜鉛ダイキャスト

発注情報

φ	—	—	寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
30	95	280	280 x 95 x 30	360	4030618304111	AAA905c002	21-04-09-16	3908.030

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

鉛を含有 - 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有しません-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。