

## BASEPLEX用インサート・セルロースアセテート, 赤

3966.050



## 製品説明

BASEPLEXハンマーのセルロースアセテート製インサート(3966シリーズ) 硬度約68シヨア-Dは、硬質タイプです。この耐油性の赤いインサートは、サイズ径25mmから径50mmです。

製品の特長：

- BASEPLEX用セルロースアセテート製インサート
- 赤色
- 硬い
- 耐油性
- ヘッド径25mmから径50mm

## 材質

インサート

- セルロースアセテート, 赤
- 硬
- 耐油性

## 発注情報

Ø	寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
50	55 x 55 x 32	77	4030618304210	AAA905c002	21-04-91-06	3966.050

## 法令(コンプライアンス)

## RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

## SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

## プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。