

BASEPLEX用インサート・ナイロン、白

3988.030



製品説明

BASEPLEXハンマーのナイロン製インサート(3988シリーズ) 硬度約75ショア-Dは、特別な硬質タイプです。この白いインサートは、赤いインサートよりも少し硬く、さらに耐摩耗性と耐油性を備えています。サイズは、径25mmから径50mmです。

製品の特長:


- BASEPLEX用ナイロン製インサート.
- 白色.
- 硬い.
- 耐摩耗性.
- 耐油性.
- インサート径25mmから径50mm.

材質

インサート

- ナイロン、白
- 硬
- 高い耐摩耗性
- 割れにくい
- 耐油性

発注情報

Ø	寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
30	33 x 33 x 26	18	4030618304234	AAA905c002	21-04-91-06	3988.030

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。