

インデックス・ボルト・六角カラー付、ステンレス鋼 EH 22120.



製品説明

インデックスプランジャーは、インデックス用の穴と使います

材質

本体

- ・ ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

ロック・ピン

- ・ ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)、
ニッケルメッキ

ノブ

- ・ ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

組立

ディスタンス・カラー (EH 22120.) を使って
本体の取付高さを変えることができます。

更なる情報

備考


分解不可能

ロック・ナットは別売りです。

その他の製品

- ・ 固定ブロック, インデックスボルト, イン
デックスプランジャー用, ダイキャスト製
- ・ ディスタンス・カラー, インデックスボルト
用

寸法図




発注情報


d ₁ -0,02 -0,05	d ₂	d ₃	寸法					二面幅 [mm]	ハネ力 ¹⁾		max. [°C]	[g]	製品番号
			l ₁ 約 [mm]	l ₂ min.	l ₃	l ₄	l ₆ min.		F ₁ 約 [N]	F ₂ 約			
ステンレス鋼													
5	M10 x 1	21	45,0	5	17	5	15	12	6,0	14	250	43	22120.0485
6	M12 x 1,5	25	54,5	6	20	6	17	14	6,5	19	250	65	22120.0486
8	M16 x 1,5	31	69,0	8	26	8	23	19	11,5	28	250	132	22120.0488
10	M20 x 1,5	31	80,0	10	33	10	30	22	23,0	54	250	179	22120.0490

¹⁾ 統計的平均値

アクセサリ

	寸法 d ₂ [mm]	レンチサイズ [mm]	[g]	製品番号
ロックナットISO 8675 (DIN 439), ステンレス鋼				
	M10 x 1	16	5,2	22120.0515
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0516
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0518
	M20 x 1,5	30	32,0	22120.0520

応用例



法令(コンプライアンス)

詳細の法令情報については、目的の製品番号を選択してください。