

クランピングピン・セルフ・ロッキング、長さ補正型

EH 22360.



製品説明

薄板などを簡単に、遊びなく結合することができます。ピンのストロークは 5 mm で、板を溶接する際に固定したり、保護版を止めたり、ドアを閉じたりする目的に利用できます。いずれの仕様も耐食性に優れています。扱いやすい形状のグリップ。

材質

- ピン部**
- ・ ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
- グリップ**
- ・ PA6、グレー
- バネ**
- ・ ステンレス鋼

取り扱い

ボタンを押すと、ボールのロックが解除されます。

更なる情報


アクセサリ

保持ケーブル EH 22400. 用の取付穴付。

その他の製品

- ・ ロケーティングブッシュ, ボールロック・ピン用
- ・ ロケーティングブッシュ, フランジ付, ボールロック・ピンおよびソケット・ピン用
- ・ 保持ケーブル


寸法図



発注情報

d ₁ -0,04 -0,08	l ₁	d ₂	d ₃	寸法					取付穴 H11	締付力 max.	温度		重量	製品番号	
				d ₄	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅ 解放 状態			min.	max.			
[mm]															[°C]
6	0 - 5	7,0	38	17,5	5,0	30,2	11,0	3	6	16	-30	80	22	22360.0010	
6	5 - 10	7,0	38	17,5	5,0	30,2	11,0	3	6	18	-30	80	23	22360.0012	
8	0 - 5	9,5	38	17,5	6,5	30,2	11,0	3	8	16	-30	80	24	22360.0020	
8	5 - 10	9,5	38	17,5	6,5	30,2	11,0	3	8	18	-30	80	26	22360.0022	
10	0 - 5	12,0	47	23,0	8,7	36,0	11,0	4	10	21	-30	80	48	22360.0030	
10	5 - 10	12,0	47	23,0	8,7	36,0	11,0	4	10	23	-30	80	51	22360.0032	
12	0 - 5	14,0	47	23,0	9,4	36,0	13,5	4	12	21	-30	80	51	22360.0040	
12	5 - 10	14,0	47	23,0	9,4	36,0	13,5	4	12	23	-30	80	55	22360.0042	

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。