

SIMPLEXスレッジハンマー・ゴム複合材、鑄鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル

EH 3002.



製品説明

SIMPLEXスレッジハンマー3002シリーズは、ゴム複合材インサートが両側に付いています。2つのタイプがあり、一つは、ヘッド径80mmで重さ3,270g、全長は80cmです。もう一つの大きいサイズは、ヘッド径100mmで重さは5,500g、全長は100cmです。

耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサート(3202シリーズ)は、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。鑄造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いので、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。

長い繊維質で、極めて耐久性が高いヒッコリー製ハンドルは、ニスで仕上げられており、手になじむ形状です。

SIMPLEXハンマーの設計理念の通り、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

製品の特長：

- ・ゴム製インサート(黒色、中程度の硬さ、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗)が両側に付いているSIMPLEXスレッジハンマー。
- ・誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鑄造製ハウジング。
- ・長い繊維を持ち、耐久性に優れているヒッコリー製ハンドルは、手になじむ形状にニス塗仕上げされています。
- ・全ての部品は、交換/レトロフィット可能ですので、資源の節約とコストセーブが出来ます。
- ・本製品は、ヘッド径80mm(重さ3,270g)とヘッド径100mm(重さ5,500g)があります。

応用分野

造園、ガーデニング、緑石の施工、壁や階段の工事、垣根、柵の施工、足場の組立、テントの設営、プレハブ住宅の施工

材質

ハンドル

- ・ヒッコリー

インサート

- ・ゴム複合材、黒色
- ・中硬
- ・衝撃緩和機能
- ・ゴム臭無し
- ・低摩耗

ハウジング

- ・可鍛鑄鉄

発注情報

Ø	175	800	寸法	長さ x 幅 x 高さ	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
			[mm]						
80	175	800		800 x 175 x 80	3270	4030618300892	AAA938c002	21-04-09-20	3002.081
100	200	1000		1000 x 200 x 100	5500	4030618310273	AAA938c002	21-04-09-20	3002.100

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象。

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。