

## SIMPLEXハンマー・ゴム複合材；鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付

EH 3002.



### 製品説明

このSIMPLEXソフトハンマーでは、ハンドルを短くしてあります。形状がコンパクトですので、たとえば、敷石の施工作业で、柄の末端を地面に打ち当てて傷めてしまうことはありません。

SIMPLEX (3002シリーズ)には、両側に用の黒いゴム製インサートが付いています。この中程度の硬さの黒いゴム製インサートは、ハルダのトップセラーです。耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサートは、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。

鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いので、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。

振動吸収が良く、握りやすい形状の高品質かつ短い木製ハンドルは、グリップ部をニスの二度塗り仕上げしているため、汚れが付きにくくなっています。

SIMPLEXハンマーの設計理念の通り、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

製品の特長：

- ゴム製インサート (黒色、中程度の硬さ、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗) が両側に付いているSIMPLEXプラスチックハンマー径80mm
- ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことはありません。
- 誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング
- 高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げ、グリップ部はニス二度塗り仕上げされています(汚れに強い)。
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。

### 応用分野

造園、ガーデニング、敷石の施工、縁石の施工、壁や階段の工事、垣根、柵の施工、足場の組立、テントの設営、プレハブ住宅の施工、大作業、修理・保守作業

### 材質

#### ハンドル

- 木製

#### インサート

- ゴム複合材、黒色
- 中硬
- 衝撃緩和機能
- ゴム臭無し
- 低摩耗

#### ハウジング

- 可鍛鉄

### 発注情報

Ø	長さ	幅	高さ	寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]	ハンドルのタイプ	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
60	145	280		280 x 145 x 60	短い	1496	4030618314318	AAA905c002	21-04-09-16	3002.062
80	175	325		325 x 175 x 80	短い	2770	4030618312857	AAA905c002	21-04-09-16	3002.082

### 法令(コンプライアンス)

#### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

#### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象。

#### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。