

SIMPLEXソフトハンマー、 Φ50(取付け部Φ40)・TPEミディウム；鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル
EH 3003.

製品説明

このSIMPLEXプラスチックハンマー3003シリーズには、インサート径40mmのハウジングに組み込まれた特殊な径50mmインサートが付属しています。大きな打撃面により、繊細な表面のワークを優しく加工する際に最適です。このモデルは、TPEソフト/TPEミッドのインサート組み合わせでご利用いただけます。

灰色のTPE-midインサート(3203.051)が両側に付いています。この灰色の中硬質TPE-midインサートは、ゴム製インサート(シリーズ3202)に匹敵する強力な打撃を可能にします。従来のゴムハンマーとは異なり、黒ずみなどの打痕が残りません。

鋳鉄製のハウジングには、高い耐衝撃性の一体型のハンドル保護スリーブが付いています。振動を吸収し、人間工学に基づいた形状の高品質な木製ハンドルは、グリップ部分にニスを2度塗りしてあるため汚れに強い仕様です。

スマートなSIMPLEXハンマーの理念に従い、すべての部品は交換可能で、レトロフィット可能です。これにより、コストと資源の両方を節約できます。

製品の特徴:

- TPEソフト(青、ソフト、打痕がつかない)とTPEミッド(グレー、中硬質、打痕がつかない)のインサートを組み合わせたSIMPLEXプラスチックハンマー。
- インサート径40mmのハウジングに径50mmの大きな打撃面:繊細な表面の作業に最適です。
- 鋳鉄製ハウジングにハンドル保護スリーブを一体化し、優れた耐衝撃性を実現。
- 高品質で振動吸収性のある、人間工学に基づいた形状の木製ハンドル。グリップ部分はニスを2度塗り(汚れに強い)。
- すべての部品は交換/レトロフィットが可能で、コストと資源の大幅な節約につながります。

応用分野

窓やドアの施工、割れやすいタイルの配置、床タイルの施工、軽微な工作物の位置決めや調整、建具工事、家具の組み立て、フローリングとラミネート床の施工

材質

ハンドル

- 木製

インサート

- TPEミディウムグレー
- 打痕が付きにくい
- 中硬

ハウジング

- 可鍛鋳鉄

発注情報

Ø	110	330	寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号 ¹⁾
50	110	330	330 x 120 x 50	680	4030618314165	AAA905c002	21-04-09-16	3003.051

¹⁾ このハンマーでは径40用のハウジングに特別な径50のインサートを組合わせています。

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象。

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。