

SIMPLEXアックス・薄形、鋳鉄製ハウジング、ヒッコリー製ハンドル

EH 3007.



製品説明

プロ向けの高品質な、斧とプラスチックハンマー2つの機能を併せ持つ、ハルダ-のSIMPLEXアックスは、それぞれ別に購入することに比べて、大きなコストメリットがあります。このハイエンド品質の製品は、ドイツ林業組合と林業振興協会 (KWF)により認定されています。本製品の質量は、2,700gです。

鍛造により硬化させた斧刃は、研磨された後、綺麗に磨かれます。この滑らかな曲線を持つ斧刃は、堅い木材を割るのに最適です。

スーパープラスチック製インサート径50mmは、ゴムとプラスチックの原材料を引抜き加工しており、程よい硬さです。射出成形されたプラスチックに比べて、摩耗に強く、耐久性があります。プラスチックハンマーであれば、くさびで木材を完全に真っ二つにする際も、金属片で怪我をするリスクはありません。アルミ製のくさびとプラスチックハンマーの組み合わせであれば、製品の寿命を伸ばすことも期待出来ます。

鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長い為、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。

ヒッコリー製ハンドルは、繊維が長く耐久性に優れており、握りやすい形状に加工し、ニスで仕上げられています。

皮製のカバーは、持ち運ぶ際の怪我を防いでくれます。

SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

製品の特長：

- 2 in 1: プラスチックハンマー付の斧は、それぞれ個別に買うよりも割安です。
- 鍛造した薄い形状の斧刃は、薪割に最適です。
- 欠けた金属片で怪我をするリスクは、スーパープラスチック製インサート径50mmでは、ありません (白色、中程度の硬さ、優れた耐久性)。
- プラスチックとアルミ製くさびの組合せは、大きく寿命の改善に寄与します。
- 丁寧な杭打ち作業が出来ます
- ハンドル保護用スリーブが付いた、破断に強い、鋳造製ハウジング
- 長寿命かつ耐久性に優れているヒッコリー製ハンドルは、手になじむ形状にニス塗仕上げされています。
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- 皮製カバーが付いています。
- 重さ2,700g

応用分野

柔らかい木材を割るのに最適

材質

ハンドル

- ヒッコリー

インサート 1

- 斧刃は鍛造、熱処理、研磨仕上げ
- プラスチック製ソケット付
- 皮革製刃先保護ケース付

インサート 2

- スーパープラステック、白
- 中硬
- 堅牢
- 高い耐摩耗性

ハウジング

- 可鍛鋳鉄

組立

SIMPLEX長斧と組み立てる「スーパーエンブラ」ヘッドインサートは、品番3207.050に限定してください。

斧刃3210.750は鋳鉄製ハウジング3011.750とのみ組み合わせ可能！

更なる情報

その他の製品

- SIMPLEXアックス, リブ付くさび, 鋳鉄製ハウジング, ヒッコリー製ハンドル
- SIMPLEXプラスチックソケット, SIMPLIX斧刃用
- SIMPLEX用刃先カバー, SIMPLIX斧刃用

発注情報

寸法	重量	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
Ø	[mm]	[g]			
50	210	2700	EAA616c009	21-04-19-01	3007.750

応用例













法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。