

## SIMPLEXアックス用ハウジング

EH 3011.



### 製品説明

この鋳造製ハウジングは、SIMPLEXアックス用に特別に開発されました。本製品は、誤ってハンドル根元で叩いた際に、ハンドルを保護するスリーブ付きです。堅牢で、振動を減衰させるハウジングは、とても耐久性があり、耐摩耗コーティングにより格別に破断に強く出来ています。990gの重さは、このハンマーアックスの先端を重くしており、薪割の作業性向上に貢献しています。

このハウジングは、SIMPLEXアックスにのみ使ってください！

ハウジングの交換が出来ますので、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

製品の特長:

- SIMPLEXアックス用鋳造製ハウジング。
- 誤ってハンドル根元を叩いた際に保護するスリーブ付き。
- とても破断に強い。
- 欠け無い。
- 振動を減衰。
- 耐摩耗性パウダーコーティング付き。
- 優れた耐久性。
- 先端が重さ990gのため、薪割作業に有効。
- レトロフィット可能なため、コストと資源の節約。
- SIMPLEXアックス用部品のみ、このハウジングと使ってください！

騒音と振動の抑制効果、堅牢で割れない、ハンドル保護部を一体化、耐久性のある粉体塗装。

### 材質

ハウジング

- 可鍛鉄

### 組立


鋳鉄製ハウジング3011.750には SIMPLEXスプリッティング・アックスの部品のみが組み付け可能！

### 更なる情報

### 備考

ボルト、ナット、ばね座金が付属しています

### 発注情報

Ø	寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
50	81 x 54 x 122	990	4030618300816	EAB052c002	21-04-92-30	3011.750

### 法令(コンプライアンス)

#### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

#### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

#### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。