

SIMPLEXスレッジハンマー・ゴム複合材、"自立タイプ" / TPEソフト ; 鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル EH 3012.



製品説明

SIMPLEXハンマー3012シリーズは、人気の組合せであるTPEソフト製とゴム製インサートが付いています。

この青色のTPEソフトインサート(3201シリーズ)は、SIMPLEXハンマーの中で一番柔らかく、非常に良いクッション性がありますので、軽く叩きたい作業に適しています。また、一般的なゴム製ハンマーのように、黒い打痕を残しません。

スタイリッシュなデザイン、ゴム製インサート“自立タイプ”(3202.2)は、しっかり自立するので、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサートは、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。

長さ70cmのヒッコリー製ハンドルにより、立った姿勢のまま簡単にプラスチックハンマーを掴み取ることが出来ます。

鋳鉄製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いので、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。

SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

このモデルでお買い求めいただけるサイズは、D60mmとD80mmです。

製品の特長:

- ハルダーのトップセラーをさらに改良しました：ゴム製インサート“自立タイプ”(3202.2)は、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。
- このSIMPLEXプラスチック製ハンマーは、TPEソフト製(青色、打痕がつかない) / ゴム製インサート“自立タイプ”の組合せで、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。
- 鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いので、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。
- 長さ70cmのヒッコリー製ハンドルにより、立った姿勢のまま簡単にプラスチックハンマーを掴み取ることが出来ます。
- 全ての部品は交換 / レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。このモデルでお買い求めいただけるサイズは、D60mmとD80mmです。

応用分野

造園、ガーデニング、敷石の施工、壁や階段の工事、大作業

このハンマーは、特別なインサート"自立タイプ"が使えるハウジングが付いています。

材質

ハンドル

- ヒッコリー

インサート 1

- ゴム複合材、黒色、"自立タイプ"
- 中硬
- 衝撃緩和機能
- ゴム臭無し
- 低摩耗

インサート 2

- TPEソフト、青
- 打痕が付きにくい
- ソフト

ハウジング

- 可鍛鋳鉄

発注情報

Ø			寸法			GTIN	proficl@ss 5.0	製品番号
			長さ x 幅 x 高さ	[mm]				
60	150	780	780 x 150 x 60	[mm]		4030618311218	AAA938c002	3012.261
80	175	800	800 x 175 x 80	[mm]		4030618312451	-	3012.281

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.