

SIMPLEXハンマー・TPEソフト / ゴム複合材 ; 鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル 付 EH 3012.



製品説明

このSIMPLEXソフトハンマーは、ハンドルを短くしてあります。形状がコンパクトですので、たとえば、敷石の施工作业で、柄の末端を地面に打ち当てて傷めてしまうことがありません。SIMPLEXハンマー3012シリーズは、人気の組合せであるTPEソフト製とゴム製インサートが付いています。

この青色のTPEソフトインサート(3201シリーズ)は、SIMPLEXハンマーの中で一番柔らかく、非常に良いクッション性がありますので、軽く叩きたい作業に適しています。また、一般的なゴム製ハンマーのように、黒い打痕を残しません。

耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサート(3202シリーズ)は、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。

鋳造製のハウジングは、ハンドルを保護用スリーブが付いているため、誤ってハンドル付け根を叩いても折れる心配はありません。

振動吸収が良く、手になじむ形状の高品質かつ短い木製ハンドルは、グリップ部をニスの二度塗り仕上げしているため、汚れが付きにくくなっています。

SIMPLEXハンマーの設計理念の通り、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

製品の特長：

- TPEソフト製インサート (青色、柔らかい、跡が付かない)/ゴム製インサート (黒色、中程度の硬さ、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗)が付いているSIMPLEXハンマー径80mm
- ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。
- 高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げ、グリップ部はニス二度塗り仕上げされています(汚れに強い)
- 誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング
- 全ての部品は、交換/レトロフィット可能ですので、資源の節約とコストセーブが出来ます。

応用分野

造園、ガーデニング、敷石の施工、床タイル工事

材質

ハンドル

- 木製

インサート 1

- TPEソフト、青
- 打痕が付きにくい
- ソフト

インサート 2

- ゴム複合材、黒色
- 中硬
- 衝撃緩和機能
- ゴム臭無し
- 低摩耗

ハウジング

- 可鍛鉄

発注情報

寸法	ハンドルのタイプ	重量	GTIN	proficli@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
長さ x 幅 x 高さ [mm]		[g]				
80 175 325	短い	2740	4030618312888	AAA905c002	21-04-09-16	3012.082

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.