

SIMPLEXスレッジハンマー・TPE-ソフト / TPE-mid; with cast iron housing and Hickory handle  
EH 3013.

## 製品説明

SIMPLEX シリーズ 3013 はTPEソフト/TPEミディアムのインサートを組合せています。いずれのインサートも熱可塑性エラストマーであり、色付きせず、従来のゴムハンマーと異なりゴムの打痕を残しません。

ブルーのTPEソフトインサート ( シリーズ3201 ) はSIMPLEXラインの中でもっとも柔らかいインサートであり、繊細なタッチを必要とする作業のために高い衝撃吸収性を実現しています。グレー、中硬のTPEミディアム・インサート ( シリーズ 3203 ) により、複合ゴム製インサート ( シリーズ 3202 ) によるものと比較してより高い打撃力を実現します。

鑄鉄製のハウジングは、ハンドル保護スリーブ付きで、破断に強く出来ています。

振動吸収が良く手になじむ形状の高品質の木製ハンドルは、グリップ部をニスで二度塗り仕上げしているため、汚れが付きにくくなっています。

SIMPLEXハンマーの設計思想の通り、すべての部品が交換可能となっており、レトロフィットすることができます。これはコスト削減と資源の有効活用になります。

質量 3,125g で全長 80cm のこのスレッジハンマーは径80mmです。

ポイント箇条書き:

- TPEソフト(ブルー、軟、色付きなし)/TPEミディアム(グレー、中硬、色付きなし)の組合せ。
- によるSIMPLEXソフトハンマー。
- ハンドル保護部が付いた鑄鉄製ハウジングは堅牢で丈夫です。
- 高品質、振動吸収でエルゴノミクスに基づいた木製ハンドル形状、二重塗装仕上げのグリップ ( 汚れに強い ) 。
- すべての部品が交換/組み込み可能となっており、大幅なコストとリソースの削減をもたらします。
- D80mmで利用可能 ( 質量 3,125g ) 。

## 応用分野

造園、ガーデニング、自然石の設置、モルタル壁の施工、家具の組立、配管作業

## 材質

ハンドル

- ヒッコリー

インサート 1

- TPEソフト、青
- 打痕が付きにくい
- ソフト

インサート 2

- TPEミディアムグレー
- 打痕が付きにくい
- 中硬

ハウジング

- 可鍛鑄鉄

## 発注情報

Ø			寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
80	175	800	800 x 175 x 80	[g] 3125	4030618312369	AAA938c002	21-04-09-20	3013.081

## 法令(コンプライアンス)

## RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

## SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象。

## プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。