

SIMPLEXハンマー・TPEソフト/TPEミディアム；鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハン

ドル付
EH 3013.



製品説明

このSIMPLEXソフトハンマーでは、ハンドルを短くしてあります。たとえば、敷石の施工作業で、柄の末端を地面に打ち当てて傷めてしまうことはありません。
SIMPLEXハンマー3013シリーズは、TPEソフト製/TPEミディアムインサートの組合せです。両方のインサートともに、熱可塑性エラストマーを材質としており、一般的なゴム製ハンマーのように、黒い打痕を残しません。
この青色のTPEソフトインサート(3201シリーズ)は、SIMPLEXハンマーの中で一番柔らかく、非常に良いクッション性がありますので、軽く叩く作業に適しています。
グレー色の中程度の硬さのTPEミディアムインサート(3203シリーズ)は、ゴム製インサート(3202シリーズ)と比べて、より強い打撃が可能です。
鋳造製のハウジングは、ハンドル保護用スリーブが付いているため、誤ってハンドル付け根を叩いても折れる心配はありません。
振動吸収が良く、手になじむ形状の高品質かつ短い木製ハンドルは、グリップ部をニスの二度塗り仕上げしているため、汚れが付きにくくなっています。
SIMPLEXハンマーの設計理念の通り、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

製品の特長：

- TPEソフト製インサート(青色、柔らかい、打痕なし)/TPEミディアム製インサート(グレー色、中程度の硬さ、打痕なし)が付いているSIMPLEXプラスチックハンマー インサート径60mmと80mm。
- ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当ててしまうことはありません。
- 誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。
- 高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げ、グリップ部はニス二度塗り仕上げされています(汚れに強い)。
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。

応用分野

自然石の設置、壁や階段の工事、モルタル壁の施工、家具の製作、窓やドアの取付け、配管作業、プレハブ壁材の据付、梁の位置決め

材質

ハンドル

- 木製

インサート 1

- TPEソフト、青
- 打痕が付きにくい
- ソフト

インサート 2

- TPEミディアムグレー
- 打痕が付きにくい
- 中硬

ハウジング

- 可鍛鉄

発注情報

Ø	寸法		長さ x 幅 x 高さ [mm]	ハンドルのタイプ	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
	—	—							
60	160	280	280 x 150 x 60	短い	1366	4030618314097	AAA905c002	21-04-09-16	3013.062
80	175	325	325 x 175 x 80	短い	2660	4030618312895	AAA905c002	21-04-09-16	3013.082

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.