

SIMPLEXハンマー・TPEソフト /プラスチック ; 鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル

EH 3016.



製品説明

SIMPLEXハンマー3016シリーズは、TPEソフト製とプラスチック製インサートの組合せです。この青色のTPEソフトインサート(3201シリーズ)は、SIMPLEXハンマーの中で一番柔らかく、非常に良いクッション性がありますので、軽く叩きたい作業に適しています。また、一般的なゴム製ハンマーのように、黒い打痕を残しません。

赤色のプラスチック製インサート(3206シリーズ)は、硬くて、耐油性があります。

鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いので、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。

振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げられており、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。

SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

この製品は、サイズ径30mmから径60mmです。

製品の特長：

- TPEソフト製インサート (青色、柔らかい、跡が付かない)/プラスチック製インサート(赤色、耐油性)が付いているSIMPLEXハンマー
- 誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング
- 高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げられて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- 本製品は、ヘッド径30mmからヘッド径60mmがあります。

応用分野

多様な分野で使用、組立、修理・保守作業、板金加工

材質

ハンドル

- 木製

インサート 1

- TPEソフト、青
- 打痕が付きにくい
- ソフト

インサート 2

- プラスティック、赤
- 硬
- 耐油性
- ユニバーサル

ハウジング

- 可鍛鋳鉄

発注情報

Ø			寸法			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
			長さ x 幅 x 高さ	[mm]					
30	90	295	295 x 90 x 30		340	4030618305583	AAA905c002	21-04-09-16	3016.030
40	115	325	325 x 115 x 40		630	4030618304524	AAA905c002	21-04-09-16	3016.040
50	135	370	370 x 135 x 50		1060	4030618305590	AAA905c002	21-04-09-16	3016.050
60	150	405	405 x 150 x 60		1450	4030618305606	AAA905c002	21-04-09-16	3016.060

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。