

SIMPLEXスレッジハンマー・TPE-ソフト/スーパープラスチック；鑄造製ハウジングとヒッコリー製ハンドル  
EH 3017.

## 製品説明

SIMPLEX シリーズ 3017 はTPEソフト/スーパープラスチックのインサートの組合せです。ブルーのTPEソフトインサート（シリーズ3201）はSIMPLEXラインの中でもっとも柔らかいインサートであり、繊細なタッチを必要とする作業のために高い衝撃吸収性を実現しています。また従来のゴムハンマーとは異なり、高い耐摩耗性によりワークにゴムの打痕を残すことはありません。

スーパープラスチック製インサート（シリーズ 3207）によりゴム製インサートよりも高い打撃力を実現。これは押し出し成形による極めて均質な素材による中硬のプラスチック製インサートです。射出成形のプラスチックと比べて耐摩耗性、耐久性に優れています。

鑄鉄製のハウジングは、ハンドルを保護するスリーブが付いており、破断に強く出来ています。振動吸収が良く手になじむ形状の高品質木製ハンドルは、グリップ部をニスで二度塗り仕上げしているため、汚れが付きにくくなっています。

SIMPLEXハンマーの設計思想の通り、すべての部品が交換可能となっており、レトロフィットすることができます。これはコスト削減と資源の有効活用となります。

質量 3,130g で全長 80cm のこのスレッジハンマーは径80mmです。

ポイント箇条書き:

TPEソフト(ブルー、軟、色付きなし)/スーパープラスチック(グレー、中硬、色付きなし)の組合せによるSIMPLEXソフトハンマー。

ハンドル保護部が付いた鑄鉄製ハウジングは堅牢で丈夫です。

高品質、振動吸収でエルゴノミクスに基づいた木製ハンドル形状、二重塗装仕上げのグリップ（汚れに強い）。

すべての部品が交換/組み込み可能となっており、大幅なコストとリソースの削減をもたらします。

D80mmで利用可能（質量 3,130）。

## 応用分野

配管作業、ドアの施工、家具の組立、天然石の作業

## 材質

## ハンドル

- ・ ヒッコリー

## インサート 1

- ・ TPEソフト、青
- ・ 打痕が付きにくい
- ・ ソフト

## インサート 2

- ・ スーパープラスチック、白
- ・ 中硬
- ・ 堅牢
- ・ 高い耐摩耗性

## ハウジング

- ・ 可鍛鑄鉄

## 発注情報

Ø	—	—	寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
80	175	800	800 x 175 x 80	3130	4030618312376	AAA938c002	21-04-09-20	3017.081

## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。