

SIMPLEXハンマー・TPEソフト/ スーパープラスチック ; 鑄鉄製ハウジングと高級木製ハンドル EH 3017.



製品説明

SIMPLEXハンマー3017シリーズは、TPEソフト製とスーパープラスチック製インサートの組合せです。
この青色のTPEソフトインサート(3201シリーズ)は、SIMPLEXハンマーの中で一番柔らかく、非常に良いクッション性がありますので、軽く叩きたい作業に適しています。また、一般的なゴム製ハンマーのように、黒い打痕を残しません。
このプラスチック製インサート(3207シリーズ)は、ゴム製インサートと比べて打撃力に優れています。この中程度の硬さのプラスチック製インサートは、押し成形により材質を均一にしています。一般的な射出成形製のプラスチック製インサートに比べて、耐摩耗性、耐久性に優れています。
鑄造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いので、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。
振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げられており、また、グリップ部は、ニス二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。
SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
この製品は、サイズ径30mmから径80mmです。ヘッド径D80mmのモデルは、柄をごく短く切り詰めたタイプもお買い求めいただけます (3017.082)。

製品の特長：

- TPEソフト製インサート (青色、柔らかい、跡が付かない)/スーパープラスチック製インサート (白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる)が付いているSIMPLEXハンマー。
- 誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鑄造製ハウジング。
- 高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げられて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- 本製品は、ヘッド径30mmからヘッド径80mmがあります。
- ヘッド径D80mmのモデルは、柄をごく短く切り詰めたタイプもお買い求めいただけます (3017.082)。

応用分野

床タイル工事, 天然石の作業, 配管作業, 木造住宅の壁の施工, 家具の製作, 繊細な箇所の打ち付け作業

材質

ハンドル

- 木製

インサート 1

- TPEソフト、青
- 打痕が付きにくい
- ソフト

インサート 2

- スーパープラスチック、白
- 中硬
- 堅牢
- 高い耐摩耗性

ハウジング

- 可鍛鑄鉄

発注情報

Ø			寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
30	90	295	295 x 90 x 30	340	4030618302254	AAA905c002	21-04-09-16	3017.030
40	115	325	325 x 115 x 40	615	4030618302261	AAA905c002	21-04-09-16	3017.040
50	135	370	370 x 135 x 50	1055	4030618302278	AAA905c002	21-04-09-16	3017.050
60	150	405	405 x 150 x 60	1445	4030618302285	AAA905c002	21-04-09-16	3017.060
80	175	490	490 x 175 x 80	2730	4030618312314	AAA905c002	21-04-09-16	3017.080

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.