

## SIMPLEXハンマー・“自立タイプ”付ゴム複合材 / TPEミディアム ; 鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付

EH 3023.



### 製品説明

このSIMPLEXソフトハンマーでは、ハンドルを短くしてあります。形状がコンパクトですので、たとえば、敷石の施工作业で、柄の末端を地面に打ち当てて傷めてしまうことがありません。

SIMPLEXハンマー3023シリーズは、TPEミディアムとゴム製インサート“自立タイプ”が付いています。

この中程度の硬さの黒いゴム製インサート“自立タイプ” (3202.260)は、ホルダーのトップセラーをさらに改良したインサートです。耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサートは、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。このスタイリッシュなデザインのゴム製インサートは、しっかり自立するので、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。

グレー色の中程度の硬さのTPEミディアムインサート(3203シリーズ)は、ゴム製インサート(3202シリーズ)と比べて、より強い打撃が可能です。

鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いので、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。

振動吸収が良く、手になじむ形状の高品質かつ短い木製ハンドルは、グリップ部をニスで二度塗り仕上げしているため、汚れが付きにくくなっています。

SIMPLEXハンマーの設計理念の通り、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

製品の特長:

- ・ホルダーのトップセラーをさらに改良しました : ゴム製インサート“自立タイプ” (3202.260) は、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。
- ・このSIMPLEX 径80mm プラスチック製ハンマーは、TPEミディアム(グレー色、中程度の硬さ、打痕が付かない)/ ゴム製インサート“自立タイプ” (黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)の組合せです。
- ・ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。
- ・高品質で、振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げられてあり、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工(汚れに対しても強い)。
- ・鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いので、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。
- ・全ての部品は交換/レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

### 応用分野

造園、ガーデニング、敷石の施工、壁や階段の工事、自然石の設置

### 材質

#### ハンドル

- ・木製

#### インサート 1

- ・TPEミディアムグレー
- ・打痕が付きにくい
- ・中硬

#### インサート 2

- ・ゴム複合材、黒色、“自立タイプ”
- ・中硬
- ・衝撃緩和機能
- ・ゴム臭無し
- ・低摩耗

#### ハウジング

- ・可鍛鉄

### 発注情報

Ø	寸法		長さ x 幅 x 高さ [mm]	ハンドルのタイプ	重量 [g]	GTIN	profiel@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
	長さ	高さ							
60	150	280	280 x 145 x 60	短い	1514	4030618314325	AAA905c002	21-04-09-16	3023.262
80	175	325	325 x 175 x 80	短い	2775	4030618312963	AAA905c002	21-04-09-16	3023.282

## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.