

SIMPLEX スレッジハンマー・ゴム複合材 / スーパープラスチック、 鑄鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル  
EH 3027.

## 製品説明

ゴム製とスーパープラスチック製インサートを組合わせた、SIMPLEX3027シリーズは、多くの作業に必須のハンマーです。2種類のスレッジハンマーもラインアップしています。この中には、ハルダのトップセラーも含まれており、一つは径80mm、重さ3,170g、全長80cmです(それぞれ「合成ゴム」のヘッドインサートに直立用の支持足も付きます)。それより大きいサイズの径100mm、重さ5,350g、全長100cmも、その一つです。

耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサート(3202シリーズ)は、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。スーパープラスチック製インサート(3207シリーズ)は、ゴム製インサートに比べて、よりパワフルに叩けます。スーパープラスチック製インサートは、ゴムとプラスチックの原材料を押し出し加工しており、程よい硬さです。射出成形されたプラスチックに比べて、摩耗に強く、耐久性があります。

鑄造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いので、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。

ヒッコリー製ハンドルは、繊維が長く耐久性に優れており、握りやすい形状に加工し、ニスで仕上げられています。

SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

製品の特長:

- ゴム製インサート(黒色、中程度の硬さ、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗)/スーパープラスチック製インサート(白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる)が付いているSIMPLEXスレッジハンマー。
- 誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鑄造製ハウジング。
- 長い繊維を持ち、耐久性に優れているヒッコリー製ハンドルは、手になじむ形状にニス塗仕上げされています。
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- 本製品は、ヘッド径80mm(重さ3,170g)、ヘッド径100mm(重さ5,350g)です。
- また、D80mmでは、それぞれ「合成ゴム」のヘッドインサートに直立用の支持足も付きます。

## 応用分野

造園、ガーデニング、緑石の施工、L型擁壁の設置、壁や階段の工事、垣根、柵の施工、鉄製くさびの打込み、足場の組立、テントの設置、大作業、プレハブ住宅の施工、小屋組の施工

## 材質

## ハンドル

- ヒッコリー

## インサート 1

- ゴム複合材、黒色
- 中硬
- 衝撃緩和機能
- ゴム臭無し
- 低摩耗

## インサート 2

- スーパープラスチック、白
- 中硬
- 堅牢
- 高い耐摩耗性

## ハウジング

- 可鍛鑄鉄

## 発注情報

Ø	寸法		長さ x 幅 x 高さ	[g]	GTIN	profiCl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
	150	700						
60	150	700	800 x 150 x 60	1810	4030618311676	-	-	3027.061
80	175	800	800 x 175 x 80	3170	4030618300908	AAA938c002	21-04-09-20	3027.081
100	200	1000	1000 x 200 x 100	5350	4030618310280	AAA938c002	21-04-09-20	3027.100

応用例







#### 法令(コンプライアンス)

##### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

##### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

##### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

##### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。