

プロモーションBox Dreamteam Construction・SIMPLEXソフトハンマー径80、ゴム複合材インサート“自立タイプ”/スーパープラスチックとピカードの石工ハンマーBlackTec EH 3027.



製品説明

このプロモーションbox dreamteam construction は、2種類の建設業従事者向け正統派ハンマーが同梱されています。

このSIMPLEXプラスチックハンマー径80mm(製品番号 3027.280)は、はゴム複合材/スーパープラスチック製インサートの組み合わせで、ホルダーのトップセラーです。

スタイリッシュなデザイン、ゴム製インサート“自立タイプ”は、しっかり自立するので、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、インサートは、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。

スーパープラスチック製インサートは、ゴム製インサートに比べて、よりパワフルに叩けます。

全ての部品は交換/レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

このピカードの石工ハンマー BlackTec® FS 328 (製品番号 0032800-1250)は、ヘッド重量が1.250gあります。このハンマーには、3複合素材のハンドルがついています。ずば抜けた安定性以外にも、グラスファイバーの心材により、振動の吸収が良くなっています。ピカード独自の最高品質鋼材を鍛造仕上げたヘッドは、丁寧に焼入れ戻されています。従って、ヘッドの欠けや摩耗は最小限化されています。

製品の特長：

プロモーションbox dreamteam construction は、2つのスペシャリストが同梱されています。

SIMPLEXソフトハンマーと PICARDの石工ハンマーBlackTec®です：

- このSIMPLEXソフトハンマー径80mm(製品番号3027.280)は、ゴム複合材インサート“自立タイプ”(黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)/スーパープラスチック製インサート(白色、中硬、高い耐久性)の組合せです。
- 建設/ガーデニングや造園向けのホルダーのトップセラーをさらに改良しました：ゴム製インサート“自立タイプ”は、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。
- 全ての部品は交換/レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
- もう一つは、ピカードの石工ハンマー BlackTec® FS 328 (製品番号 0032800-1250) 重量1,250g:
 - 振動を抑制する、グラスファイバーの心材の3複合素材のハンドル
 - 耐腐食性の黒色パウダーコーティングされたヘッド
 - 念入りに焼入れ戻された、PICARD社独自の特殊鋼 s
 - 打撃面を研磨、角部は丁寧な面取り仕上げ
 - グリップ部はゴム製

応用分野

建設工事(作業)向けです。

発注情報

寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]	重量 [g]	GTIN	製品番号
257 x 97 x 534	4250	4030618313199	3027s023

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。