

SIMPLEXプラスBox Gardening and Landscaping・SIMPLEX ソフトハンマー径60、ゴム複合材インサート“自立タイプ”/ スーパープラスチック製インサートと スタビラ社の水準器 EH 3027.



製品説明

このSIMPLEXプラスBOX GARDENING/LANDSCAPINGは、SIMPLEXソフトハンマーとドイツ・スタビラ社の水準器タイプ80、20cmが同梱されています。
このSIMPLEXプラスチックハンマー径60mm(製品番号 3027.260)は、はゴム複合材/ スーパープラスチック製インサートの組み合わせで、ハルダのトップセラーです。
スタイリッシュなデザイン、ゴム製インサート“自立タイプ”は、しっかり自立するので、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、インサートは、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。スーパープラスチック製インサートは、ゴム製インサートに比べて、よりパワフルに叩けます。全ての部品は交換/レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
このスタビラ社の水準器タイプ80、20cm(製品番号 19565)は、スリムな形状で正確かつ信頼の高い水準器です。タイプ80は、四角形の強化タイプのアルミプロファイルに、STABILA社の精度と長寿命技術を盛り込んでいます。本体に組み込まれた気泡管と測定面は、製造工程において完璧に調整された後に完全に固定されています。スタビラ社は、長年に渡り最高の測定精度を保証してきましたが、これが、この同梱水準器にも約束されています。

製品の特長：

- SIMPLEXソフトハンマーとドイツ・スタビラ社の水準器が同梱されたプロモーションBOX：
- ゴム複合材インサート“自立タイプ”(黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)/ スーパープラスチック製インサート(白色、中硬、高い耐久性)を組み合わせたSIMPLEXソフトハンマー径60mm(製品番号3027.260)
 - 建設/ ガーデニングや造園向けのハルダのトップセラーをさらに改良しました：ゴム製インサート“自立タイプ”は、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。
 - 全ての部品は交換/レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
 - スタビラ社の水準器タイプ80、20cmを同梱(製品番号 19565)
 - 四角形のリブ強化タイプのアルミプロファイル- 作業中の高い安定性と確実な固定が可能
 - 滑り止めが測定中の確実な固定を可能にします- この水準器は滑りません
 - スタビラ社の視認性の高い気泡管- 精密研磨され蛍光液体を封入したアクリルガラスは高い透過性かつ耐久性に優れる
 - 2つの測定面がある水準器- 様々な向きでの正確な測定
 - 構成部品：水平気泡管1個、垂直気泡管1個、2か所のコーティングされた測定面

応用分野

敷石の施工

発注情報

寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]	重量 [g]	GTIN	製品番号
157 x 70 x 417	1880	4030618313205	3027s024

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。