

SIMPLEXスレッジハンマー・ゴム複合材 / ナイロン、 鑄鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル  
EH 3028.

## 製品説明

ゴムとナイロン製インサートの組合せのSIMPLEX3028シリーズは、幅広い用途をカバー出来ますので、金属加工業界でも多くの会社で採用されています。  
耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサート(3202シリーズ)は、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。  
ナイロン製インサート(3208シリーズ)は、打感の品質が高く、最高の強度と耐久性の両方を保証します。このインサートは、引抜き加工されているため、材質が均一になるよう成形されています。通常のプラスチック射出成形と比較して、摩耗に強く、耐久性も高くなっており、零下でも欠けが発生することはありません。さらに、油、グリスの耐性も優れています。  
鑄鉄製のハウジングは、ハンドル固定部が長くなっているため、誤って根元で叩いても折れることはありません。  
振動をよく吸収し、手になじむ形状の高品質木製ハンドルは、グリップにニスを2度塗りしていますので、汚れにくくなっています。  
優れた原理のSIMPLEXハンマーは、全てのパーツを交換することが出来ますので、新品同様に保つことが可能です。従って、資源を有効に使うとともに、コストセーブも出来ます。  
質量は3,470g、全長800mm、インサート径80mmのスレッジハンマーがありますそれぞれ「合成ゴム」のヘッドインサートに直立用の支持足も付きます(3028.281)。

製品の特長：

- ・ ゴム製インサート(黒色、中程度の硬さ、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗)/ ナイロン製インサート(白色、硬い、耐摩耗性に優れる、零度以下でも欠けない、耐油性)が付いているSIMPLEXスレッジハンマー
- ・ 誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鑄造製ハウジング。
- ・ 長い繊維を持ち、耐久性に優れているヒッコリー製ハンドルは、手になじむ形状にニス塗仕上げされています。
- ・ 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- ・ 本製品は、ヘッド径80mm(重さ3,470g)ですそれぞれ「合成ゴム」のヘッドインサートに直立用の支持足も付きます。

## 応用分野

鋭角エッジがある製品の組立て、ハウジングの組立て、プラント建設、インテリア工事、スチール工事、見本市ブースの施工、修理、保守作業

## 材質

## ハンドル

- ・ ヒッコリー

## インサート 1

- ・ ゴム複合材、黒色
- ・ 中硬
- ・ 衝撃緩和機能
- ・ ゴム臭無し
- ・ 低摩耗

## インサート 2

- ・ ナイロン、白
- ・ 硬
- ・ 高い耐摩耗性
- ・ 割れにくい
- ・ 耐油性

## ハウジング

- ・ 可鍛鑄鉄

## 発注情報

Ø			寸法			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
			長さ x 幅 x 高さ	[mm]					
80	175	800	800 x 175 x 80	[mm]	[g]	4030618302322	AAA938c002	21-04-09-20	3028.081

## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。