

## SIMPLEXハンマー・“自立タイプ”付ゴム複合材/ナイロン；鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付 EH 3028.



### 製品説明

このSIMPLEXソフトハンマーでは、ハンドルを短くしてあります。形状がコンパクトですので、たとえば 柄の末端を地面に打ち当てて傷めてしまうことがありません。ゴムとナイロン製インサートの組合せのSIMPLEXプラスチックハンマー径80mmは、幅広い用途をカバー出来ますので、金属加工業界でも多くの会社で採用されています。このトップセラーを、ハルダー社はさらに新しい製品を開発しました：独自のスタイルを誇る、ゴム製インサート“自立タイプ”(3202.2)は、ヘッド部にハンマーが自立する形状を追加しましたので、床にあるハンマーを拾い上げる負担が不要となり、作業性を上げることに役立ちます。とても摩耗に強く、ゴム特有の臭いもありません。独自にゴムを配合していますので、一般的なゴム製ハンマーに比べて長い寿命を提供しています。ナイロン製インサート(3208シリーズ)は、打感の品質が高く、最高の強度と耐久性の両方を保証します。このインサートは、引抜き加工されているため、材質が均一になるよう成形されています。通常のプラスチック射出成形と比較して、摩耗に強く、耐久性も高くなっており、零下でも欠けが発生することはありません。さらに、油、グリスの耐性も優れています。鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いので、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。振動吸収が良く手になじむ形状の高品質かつ短い木製ハンドルは、グリップ部をニスで二度塗り仕上げしているため、汚れが付にくくなっています。SIMPLEXハンマーの設計理念の通り、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

#### 製品の特長:

- ハルダーのトップセラーをさらに改良しました：ゴム製インサート“自立タイプ”(3202.280)は、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。
- このSIMPLEX 径80mmプラスチック製ハンマーは、ゴム製インサート“自立タイプ”(黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)/ナイロン製インサート(白色、硬い、高い耐摩耗性、零下でも割れない、耐油性)の組合せです。
- ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。
- 高品質で、振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げられてあり、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工(汚れに対しても強い)。
- 鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いので、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。
- 全ての部品は交換/レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

#### 応用分野

鋭角エッジがある製品の組立て、ハウジングの組立て、プラント建設、インテリア工事、スチール工事、見本市ブースの組立、修理、保守作業

#### 材質

##### ハンドル

- 木製

##### インサート 1

- ゴム複合材、黒色、“自立タイプ”
- 中硬
- 衝撃緩和機能
- ゴム臭無し
- 低摩耗

##### インサート 2

- ナイロン、白
- 硬
- 高い耐摩耗性
- 割れにくい
- 耐油性

##### ハウジング

- 可鍛鉄

### 発注情報

Ø	寸法		長さ x 幅 x 高さ [mm]	ハンドルのタイプ	🔩 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
	— ↑	— ↑							
80	175	325	325 x 175 x 80	短い	2830	4030618312987	AAA905c002	21-04-09-16	3028.282

## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.