

## SIMPLEXハンマー・TPEミディアム/プラスチック； 鑄鉄製ハウジングと高級木製ハンドル EH 3036.



### 製品説明

SIMPLEXハンマー3036シリーズは、TPEミディアム製とプラスチック製インサートが付いています。  
グレー色の中程度の硬さのTPEミディアムインサート(3203シリーズ)は、黒色のゴム製インサートと同様の打撃が可能です。違いは、ゴム製ハンマーのように、黒い打痕を残しません。  
赤色のプラスチック製インサート(3206シリーズ)は、硬くて、耐油性があります。  
鑄造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いので、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。  
振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げられており、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。  
SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。  
この製品は、サイズ径30mmから径60mmです。

#### 製品の特長：

- TPEミディアム製インサート (グレー色、中程度の硬さ、跡が付かない)/プラスチック製インサート(赤色、耐油性)が付いているSIMPLEXハンマー
- 誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鑄造製ハウジング
- 高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げられて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- 本製品は、ヘッド径30mmからヘッド径60mm があります。

#### 応用分野

多様な分野で使用、組立、修理・保守作業、板金加工

#### 材質

##### ハンドル

- 木製

##### インサート 1

- TPEミディアムグレー
- 打痕が付きにくい
- 中硬

##### インサート 2

- プラスティック、赤
- 硬
- 耐油性
- ユニバーサル

##### ハウジング

- 可鍛鑄鉄

### 発注情報

Ø			寸法			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
			長さ x 幅 x 高さ	[mm]					
30	90	295	295 x 90 x 30		336	4030618304562	AAA905c002	21-04-09-16	3036.030
40	115	325	325 x 115 x 40		616	4030618302360	AAA905c002	21-04-09-16	3036.040
50	135	370	370 x 135 x 50		1122	4030618304579	AAA905c002	21-04-09-16	3036.050
60	150	405	405 x 150 x 60		1487	4030618304586	AAA905c002	21-04-09-16	3036.060

## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。