

SIMPLEXハンマー・TPEミディアム / ソフトメタル ; 鑄鉄製ハウジングと高級木製ハンドル

EH 3039.



製品説明

SIMPLEXハンマー3039シリーズは、TPEミディアム製とソフトメタル製インサートが付いています。  
 グレー色の中程度の硬さのTPEミディアムインサート(3203シリーズ)は、黒色のゴム製インサートと同様の打撃が可能です。違いは、ゴム製ハンマーのように、黒い打痕を残しません。  
 アルミ製の、この銀色のインサート(3209シリーズ)は、硬くて耐熱性がありますので、従来の鉛製ハンマーを置き換えることができます。  
 鑄造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いので、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。  
 振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げられており、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。  
 SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。  
 この製品は、サイズ径30mmから径80mmです。

製品の特長 :

- TPEミディアム製インサート (グレー色、中程度の硬さ、跡が付かない) / ソフトメタル製インサート (銀色、硬い、耐熱性) が付いているSIMPLEXハンマー。
- 誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鑄造製ハウジング。
- 高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げられて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています (汚れに強い)。
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- 本製品は、ヘッド径30mmからヘッド径80mm があります。

応用分野

金型製作, プラント建設, 自動車、トラックの組立て修理

材質

ハンドル

- 木製

インサート 1

- TPEミディアムグレー
- 打痕が付きにくい
- 中硬

インサート 2

- ソフトメタル、シルバー
- 硬
- 耐熱性

ハウジング

- 可鍛鑄鉄

発注情報

| Ø  |     |     | 寸法             |      |      | GTIN          | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | 製品番号     |
|----|-----|-----|----------------|------|------|---------------|----------------|-------------|----------|
|    |     |     | 長さ x 幅 x 高さ    | [mm] |      |               |                |             |          |
| 30 | 90  | 295 | 295 x 90 x 30  |      | 367  | 4030618305699 | AAA905c002     | 21-04-09-16 | 3039.030 |
| 40 | 115 | 325 | 325 x 115 x 40 |      | 685  | 4030618305705 | AAA905c002     | 21-04-09-16 | 3039.040 |
| 50 | 135 | 370 | 370 x 135 x 50 |      | 1195 | 4030618305712 | AAA905c002     | 21-04-09-16 | 3039.050 |
| 60 | 150 | 405 | 405 x 150 x 60 |      | 1670 | 4030618305729 | AAA905c002     | 21-04-09-16 | 3039.060 |

## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。