

## SIMPLEXハンマー・プラスチック/ナイロン； 鑄鉄製ハウジングと高級木製ハンドル

EH 3068.



### 製品説明

SIMPLEXハンマー3068シリーズは、プラスチック製とナイロン製インサートが付いています。赤色のプラスチック製インサート(3206シリーズ)は、硬くて、耐油性があります。ナイロン製のインサート(3208シリーズ)は、格別な打撃品質と最高の強度と特別な耐久性を保証します。このインサートは、押出し成形により材質を均一にしていますので、耐摩耗性、耐久性に優れています。また、零度以下の環境でも決して欠けません。鑄造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いので、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げられてあり、また、グリップ部は、ニス二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。この製品は、サイズ径30mmから径60mmです。

製品の特長：

- ・プラスチック製インサート(赤色、耐油性)/ナイロン製インサート(白色、硬い、耐摩耗性に優れる、零度以下でも欠けない、耐油性)が付いているSIMPLEXハンマー。
- ・誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鑄造製ハウジング。
- ・高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げられて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。
- ・全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- ・本製品は、ヘッド径30mmからヘッド径60mm があります。

### 応用分野

多様な分野で使用、組立、修理・保守作業、板金加工、プレハブ住宅の施工、大作業、足場の組立、テントの設営

### 材質

#### ハンドル

- ・ 木製

#### インサート 1

- ・ プラスティック、赤
- ・ 硬
- ・ 耐油性
- ・ ユニバーサル

#### インサート 2

- ・ ナイロン、白
- ・ 硬
- ・ 高い耐摩耗性
- ・ 割れにくい
- ・ 耐油性

#### ハウジング

- ・ 可鍛鑄鉄

### 発注情報

Ø			寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]		GTIN	profiel@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
30	90	295	295 x 90 x 30	337	4030618302506	AAA905c002	21-04-09-16	<b>3068.030</b>
40	115	325	325 x 115 x 40	616	4030618302513	AAA905c002	21-04-09-16	<b>3068.040</b>
50	135	370	370 x 135 x 50	1140	4030618302520	AAA905c002	21-04-09-16	<b>3068.050</b>
60	150	405	405 x 150 x 60	1505	4030618304647	AAA905c002	21-04-09-16	<b>3068.060</b>

## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。