

## SIMPLEXハンマー・プラスチック / ソフトメタル ; 鑄鉄製ハウジングと高級木製ハンドル

EH 3069.



### 製品説明

SIMPLEXハンマー3069シリーズは、プラスチック製とソフトメタル製インサートが付いています。  
赤色のプラスチック製インサート(3206シリーズ)は、硬くて、耐油性があります。  
アルミ製の、この銀色のインサート(3209シリーズ)は、硬くて耐熱性がありますので、従来の鉛製ハンマーを置き換えることができます。  
鑄造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いので、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。  
振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げられており、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。  
SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。  
この製品は、サイズ径30mmから径60mmです。

製品の特長：

- プラスチック製インサート(赤色、耐油性) / ソフトメタル製インサート(銀色、硬い、耐熱性)が付いているSIMPLEXハンマー
- 誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鑄造製ハウジング
- 高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げられて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- 本製品は、ヘッド径30mmからヘッド径60mm があります。

### 応用分野

金型製作, プラント建設, 自動車、トラックの組立て修理

### 材質

#### ハンドル

- 木製

#### インサート 1

- プラスティック、赤
- 硬
- 耐油性
- ユニバーサル

#### インサート 2

- ソフトメタル、シルバー
- 硬
- 耐熱性

#### ハウジング

- 可鍛鑄鉄

### 発注情報

Ø			寸法			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
			長さ x 幅 x 高さ	[mm]					
30	90	295	295 x 90 x 30		362	4030618302537	AAA905c002	21-04-09-16	3069.030
40	115	325	325 x 115 x 40		684	4030618302544	AAA905c002	21-04-09-16	3069.040
50	135	370	370 x 135 x 50		1260	4030618302551	AAA905c002	21-04-09-16	3069.050
60	150	405	405 x 150 x 60		1717	4030618304654	AAA905c002	21-04-09-16	3069.060

## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。