

SIMPLEXスレッジハンマー・スーパープラスチック/ナイロン、 鑄鉄製ハウジングとヒッコリー
製ハンドル
EH 3078.

製品説明

SIMPLEXスレッジハンマー3078シリーズは、スーパープラスチック製とナイロン製インサートが付いています。
スーパープラスチック製インサート(3207シリーズ)は、中程度の硬さのプラスチック製インサートで、押し成形により材質を均一にしています。一般的な射出成形製のプラスチック製インサートに比べて、耐摩耗性、耐久性に優れています。
ナイロン製のインサート(3208シリーズ)は、格別な打撃品質と最高の強度と特別な耐久性を保証します。このインサートは、押し成形により材質を均一にしているため、零度以下の環境でも決して欠けません。さらに、耐油性も兼ね備えています。
鑄造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いので、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。
繊維質が長いので耐久性が高いヒッコリー製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げられており、また、グリップ部は、ニス二度塗り仕上げをしています。
SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
この製品は、重さ3,300g、全長80cmです。スレッジハンマーはサイズ径80mmがあります。
製品の特長：

- スーパープラスチック製インサート(白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる)/ナイロン製インサート(白色、硬い、耐摩耗性に優れる、零度以下でも欠けない、耐油性)が付いている SIMPLEXスレッジハンマー
- 誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鑄造製ハウジング
- 長い繊維を持ち、耐久性に優れているヒッコリー製ハンドルは、手になじむ形状にニス塗仕上げされています。
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- 本製品は、ヘッド径80mm(重さ3,300g)です

応用分野

非常に強い衝撃力、ワークの組付け、鋭角エッジがある製品の組立て、ハウジングの組立て、金型製作、プラント建設、インテリア工事、スチール工事、見本市ブースの施工、板金加工、修理、保守作業

材質

ハンドル

- ヒッコリー

インサート 1

- スーパープラスチック、白
- 中硬
- 堅牢
- 高い耐摩耗性

インサート 2

- ナイロン、白
- 硬
- 高い耐摩耗性
- 割れにくい
- 耐油性

ハウジング

- 可鍛鑄鉄

発注情報

寸法	長さ x 幅 x 高さ	重量	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
Ø	[mm]	[g]				
80	800	3319	4030618304678	AAA938c002	21-04-09-20	3078.081

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.