

SIMPLEX スレッジハンマー・ナイロン / ソフトメタル、 鑄鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル
EH 3089.

製品説明

SIMPLEXスレッジハンマー3089シリーズは、ナイロン製とソフトメタル製インサートが付いています。

ナイロン製のインサート(3208シリーズ)は、格別な打撃品質と最高の強度と特別な耐久性を保証します。このインサートは、押出し成形により材質を均一にしています。一般的な射出成形製のプラスチック製インサートに比べて、耐摩耗性、耐久性に優れています。また、零度以下の環境でも決して欠けません。さらに、耐油性も兼ね備えています。

アルミ製の、この銀色のインサート(3209シリーズ)は、硬くて耐熱性がありますので、従来の鉛製ハンマーを置き換えることが出来ます。

鑄造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長い為、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。

繊維質が長い為耐久性が高いヒッコリー製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げられてあり、また、グリップ部は、ニス二度塗り仕上げをしています。

SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

この製品は、重さ3,650g、全長80cmです。スレッジハンマーはサイズ径80mmがあります。

製品の特長：

- ・ ナイロン製(白色、硬い、耐摩耗性に優れる、零度以下でも欠けない、耐油性) / ソフトメタル製(銀色、硬い、耐熱性)インサートを組み合わせたSIMPLEXスレッジハンマー。
- ・ 誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鑄造製ハウジング。
- ・ 長い繊維と、耐久性に優れているヒッコリー製ハンドルは、手になじむ形状にニス塗仕上げされています。
- ・ 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- ・ 本製品は、ヘッド径80mm (重さ3,660g) です。

応用分野

ワークの調整、鋭角エッジがある製品の組立て、板金の矯正、金型製作、プラント建設、組立、修理・保守作業

材質

ハンドル

- ・ ヒッコリー

インサート 1

- ・ ナイロン、白
- ・ 硬
- ・ 堅牢
- ・ 割れにくい
- ・ 耐油性

インサート 2

- ・ ソフトメタル、シルバー
- ・ 硬
- ・ 耐熱性
- ・ 強い衝撃力

ハウジング

- ・ 可鍛鑄鉄

発注情報

Ø			寸法			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
			長さ x 幅 x 高さ	[mm]					
80	175	800	800 x 175 x 80	[mm]	[g]	4030618306443	AAA938c002	21-04-09-20	3089.081

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.