

SIMPLEXハンマー・ゴム複合材ソフトメタル ; アルミ製ハウジングと高級木製ハンドル

EH 3102.



製品説明

SIMPLEXハンマー3102シリーズは、両側にゴム製インサートが付いています。この中硬ゴム製インサート(3202シリーズ)は、ハルダ断トツのトップセラーです。耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもありませんので、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。とても軽量のアルミ製のハウジングは、ハンドルを保護するスリーブが付いていますが、打撃力を調整する作業に適しています。従って、割れやすいワーク作業を簡単にしてくれます。振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げられており、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。SIMPLEXハンマーの設計理念の通り、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

この製品は、サイズ径30mmから径60mmです。

製品の特長:

- ・ゴム製インサート(黒色、中程度の硬さ、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗)が両側に付いているSIMPLEXプラスチックハンマー
- ・強化型鋳造製ハウジングは、非常に安定性が良く、その重さは強力な打撃に貢献します
- ・高品質、振動吸収が良く、握りやすい形状に加工された木製ハンドル;グリップ部は、ニスが二度塗りされています(汚れに強い)。
- ・全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- ・本製品は、ヘッド径30mmからヘッド径80mmがあります。

応用分野

造園、ガーデニング、敷石の施工、縁石の施工、壁や階段の工事、垣根、柵の施工、足場の組立、テントの設営、プレハブ住宅の施工、大工作業、修理・保守作業

材質

ハンドル

- ・木製

インサート

- ・ゴム複合材、黒色
- ・中硬
- ・衝撃緩和機能
- ・ゴム臭無し
- ・低摩耗

ハウジング

- ・アルミニウム Al

発注情報

Ø	寸法	長さ x 幅 x 高さ	重量	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
	[mm]		[g]				
30	90	295	210	4030618300366	AAA905c002	21-04-09-16	3102.030
40	115	325	405	4030618300373	AAA905c002	21-04-09-16	3102.040
50	135	370	740	4030618300380	AAA905c002	21-04-09-16	3102.050
60	150	405	980	4030618300397	AAA905c002	21-04-09-16	3102.060

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象。

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。