

SIMPLEXソフトハンマー、Φ50(取付け部Φ40)・TPEミディアム；アルミ製ハウジングと高級木製ハンドル EH 3103.



製品説明

このSIMPLEXプラスチックハンマーには、インサート径40mmのハウジングに組み込まれた特殊な径50mmインサートが付属しています。大きな打撃面により、繊細な表面のワークを優しく加工する際に最適です。

3101シリーズは、左右に灰色のTPE中硬度インサート(シリーズ3203)を装備しています。この灰色の中硬度インサートは、黒色ゴム製インサート(シリーズ3202)と同等の打撃力です。しかし、黒色ゴム製インサートのような望ましくない黒色打痕は残りません。

ハンドル保護スリーブ付きの超軽量アルミニウムハウジングにより、ユーザーは簡単に適切な打撃力をコントロールして加えることができます。そのため、破損しやすい素材の加工も簡単です。プラスチックハンマーは重量が最小限に抑えられているため、持ち運びも簡単です。

振動を吸収し、人間工学に基づいた形状の高品質な木製ハンドルは、グリップ部分にニスを二重に塗布しているため汚れに強い仕様です。

スマートなSIMPLEXの理念に従い、すべての部品は交換可能で、レトロフィットも可能です。これにより、コストと資源の両方を節約できます。

製品の特徴:

- TPEミッドインサート(グレー、中硬質、打痕なし)付きのSIMPLEXプラスチックハンマーを両側に装着しています。
- インサート径40mmのハウジングに径50mmの特大打撃面:デリケートな表面の作業時に最適です。
- ハンドル保護スリーブ付き超軽量アルミニウムハウジングにより、ユーザーは適切な打撃力を簡単にコントロールできます(破損しやすい素材の加工に最適)。
- 高品質で振動吸収性のある、人間工学に基づいた形状の木製ハンドル。グリップ部分はニスを2度塗り(汚れに強い)。
- すべての部品は交換・レトロフィットが可能で、コストと資源の大幅な節約につながります。

応用分野

窓やドアの施工、割れやすいタイルの配置、床タイルの施工、軽微な工作物の位置決めや調整、建具工事、家具の組み立て、フローリングとラミネート床の施工

材質

ハンドル

- 木製

インサート

- TPEミディアムグレー
- 打痕が付きにくい
- 中硬

ハウジング

- アルミニウム Al

発注情報

寸法	長さ x 幅 x 高さ	重量	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号 ¹⁾
Ø	[mm]	[g]				
50	330	430	4030618314172	AAA905c002	21-04-09-16	3103.051

¹⁾ このハンマーでは径40用のハウジングに特別な径50のインサートを組合わせています。

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。