

SIMPLEXハンマー・スーパープラスチック ; アルミ製ハウジングと高級木製ハンドル EH 3107.



製品説明

SIMPLEXハンマー3107シリーズは、スーパープラスチック製インサートが両側に付いています。

ハルダのトップセラーである、スーパープラスチック製インサートは、中程度の硬さで、押出し成形により材質を均一にしています。一般的な射出成形製のプラスチック製インサートに比べて、耐摩耗性、耐久性に優れています。

とても軽量のアルミ製のハウジングは、ハンドルを保護するスリーブが付いていますが、打撃力を調整する作業に適しています。従って、割れやすいワーク作業を簡単にしてくれます。

振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げられており、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。

SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

この製品は、サイズ径30mmから径60mmです。

製品の特長：

- スーパープラスチック製インサート (白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる)が両側に付いているSIMPLEXハンマー
- ハンドル保護用スリーブ付きのとても軽量のアルミ製ハウジングは、簡単に軽い力に加減して叩くことが出来ます(繊細で壊れやすいワークに最適)
- 高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げられて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- 本製品は、ヘッド径30mmからヘッド径80mmがあります。

応用分野

造園、ガーデニング、敷石の施工、敷石の施工、テントの設営、鉄製くさびの打込み、足場の組立、垣根、柵の施工、板金加工、プレハブ住宅の施工、配管作業、大作業、鋭角エッジがある製品の組立て

材質

ハンドル

- 木製

インサート

- スーパープラスチック、白
- 中硬
- 堅牢
- 高い耐摩耗性

ハウジング

- アルミニウム Al

発注情報

Ø			寸法	長さ x 幅 x 高さ		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
			[mm]						
30	90	295		295 x 90 x 30	215	4030618300489	AAA905c002	21-04-09-16	3107.030
40	115	325		325 x 115 x 40	360	4030618300496	AAA905c002	21-04-09-16	3107.040
50	135	370		370 x 135 x 50	675	4030618300502	AAA905c002	21-04-09-16	3107.050
60	150	405		405 x 150 x 60	855	4030618300519	AAA905c002	21-04-09-16	3107.060

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。