

SIMPLEXソフトハンマー、Φ50(取付け部Φ40)・TPEソフト/TPEミディアム；アルミ製ハウジングと高級木製ハンドル EH 3113.



製品説明

このSIMPLEXプラスチックハンマーには、インサート径40mmのハウジングに組み込まれた特殊な径50mmインサートが付属しています。大きな打撃面により、繊細な表面のワークを優しく加工する際に最適です。このモデルは、TPEソフト/TPEミッドのインサート組み合わせでご利用いただけます。

青色のTPE-softインサート(シリーズ3201)は、SIMPLEXシリーズの中で最も柔らかいインサートで、軽いタッチを必要とする作業に最適な高い衝撃吸収性を備えています。従来のゴムハンマーとは異なり、黒ずみなどの打痕が残りません。

灰色のやや硬めのTPE-midインサート(シリーズ3203)は、ゴム製インサート(シリーズ3202)に匹敵する強力な衝撃を可能にします。

ハンドル保護スリーブを内蔵した超軽量アルミニウム製ハウジングにより、ユーザーは簡単に適切な衝撃をコントロールして加えることができます。これにより、破損しやすい素材の加工が容易になります。

振動を吸収し、人間工学に基づいた形状の高品質な木製ハンドルは、グリップ部分にニスを2度塗りしているため汚れに強い仕様です。

スマートなSIMPLEXの理念に従い、すべての部品は交換可能で、レトロフィットも可能です。これにより、コストと資源の両方を節約できます。

製品の特徴:

- TPEソフト(青、ソフト、傷がつかない)とTPEミッド(グレー、中硬質、傷がつかない)のインサートを組み合わせたSIMPLEXプラスチックハンマー。
- インサート径40mmのハウジングに径50mmの大きな打撃面が組み込まれています。繊細な表面での作業に最適です。
- ハンドル保護スリーブを内蔵した軽量アルミニウム製ハウジングにより、ユーザーは簡単に適切な衝撃をコントロールして加えることができます(壊れやすい素材の加工に最適)。
- 高品質で振動減衰効果のある人間工学に基づいた形状の木製ハンドル。グリップ部分はニスを2度塗り(汚れに強い)。
- すべての部品は交換・レトロフィットが可能で、コストと資源の大幅な節約につながります。

応用分野

窓やドアの施工、割れやすいタイルの配置、床タイルの施工、軽微な工作物の位置決めや調整、建具工事、家具の組み立て、フローリングとラミネート床の施工

材質

ハンドル

- 木製

インサート 1

- TPEソフト、青
- 打痕が付きにくい
- ソフト

インサート 2

- TPEミディアムグレー
- 打痕が付きにくい
- 中硬

ハウジング

- アルミニウム Al

発注情報

寸法	長さ x 幅 x 高さ	重量	GTIN	proficl@ss	ecl@ss 10.1	製品番号 ¹⁾
Φ	[mm]	[g]		5.0		
50	330	630	4030618313939	AAA905c002	21-04-09-16	3113.051

¹⁾ このハンマーでは径40用のハウジングに特別な径50のインサートを合わせています。

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。