

SIMPLEXハンマー・TPEソフト / スーパープラスチック ; アルミ製ハウジングと高級木製ハンドル EH 3117.



製品説明

SIMPLEXハンマー3117シリーズは、TPEソフト製とスーパープラスチック製インサートの組合せです。
この青色のTPEソフトインサート(3201シリーズ)は、SIMPLEXハンマーの中で一番柔らかく、非常に良いクッション性がありますので、軽く叩きたい作業に適しています。また、一般的なゴム製ハンマーのように、黒い打痕を残しません。
スーパープラスチック製インサート(3207シリーズ)は、ゴム製インサートと比べて打撃力に優れています。この中程度の硬さのプラスチック製インサートは、押出し成形により材質を均一にしています。一般的な射出成形製のプラスチック製インサートに比べて、耐摩耗性、耐久性に優れています。
とても軽量のアルミ製のハウジングは、ハンドルを保護するスリーブが付いていますが、打撃力を調整する作業に適しています。従って、割れやすいワーク作業を簡単にしてくれます。振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げられており、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。
SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
この製品は、サイズ径30mmから径60mmです。

製品の特長：

- TPEソフト製インサート (青色、柔らかい、跡が付かない)/スーパープラスチック製インサート (白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる)が付いているSIMPLEXハンマー
- とても軽量のアルミ製のハウジングは、ハンドルを保護するスリーブが付いているので、打撃力を調整する作業に適しています (壊れやすい材質の作業に最適)。
- 振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げられており、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工をしています (汚れに強い)。
- 全ての部品は交換/レトロフィット可能ですので、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
- この製品は、サイズ径30mm から径60mmです。

応用分野

軽く傷つきやすいワークの位置決め、調整、配管作業、プロトタイプ製作、ドアの施工、家具の製作、ノミによる穴彫り作業

材質

ハンドル

- 木製

インサート 1

- TPEソフト、青
- 打痕が付きにくい
- ソフト

インサート 2

- スーパープラスチック、白
- 中硬
- 堅牢
- 高い耐摩耗性

ハウジング

- アルミニウム Al

発注情報

Ø	寸法		長さ x 幅 x 高さ	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
	90	115						
30	90	295	295 x 90 x 30	185	4030618302728	AAA905c002	21-04-09-16	3117.030
40	115	325	325 x 115 x 40	350	4030618302735	AAA905c002	21-04-09-16	3117.040
50	135	370	370 x 135 x 50	645	4030618302742	AAA905c002	21-04-09-16	3117.050
60	150	405	405 x 150 x 60	875	4030618302759	AAA905c002	21-04-09-16	3117.060

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。