

SIMPLEXハンマー・TPEミディアム / superplastic; with aluminium housing and high-quality wooden handle EH 3137.



製品説明

SIMPLEXハンマー3137シリーズは、TPEミディアム製/スーパープラスチック製インサートの組合せです。

グレー色の中程度の硬さのTPEミディアムインサート(3203シリーズ)は、熱可塑性エラストマーを材質としており、一般的なゴム製ハンマーのように、黒い打痕を残しません。黒色のゴム製インサート(3202シリーズ)と同様の打撃が可能です。

このプラスチック製インサート(3207シリーズ)は、ゴム製インサートと比べて打撃力に優れています。この中程度の硬さのプラスチック製インサートは、押出し成形により材質を均一にしています。一般的な射出成形製のプラスチック製インサートに比べて、耐摩耗性、耐久性に優れています。

とても軽量のアルミ製のハウジングは、ハンドルを保護するスリーブが付いていますが、打撃力を調整する作業に適しています。従って、割れやすいワーク作業を簡単にしてくれます。

振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げた高品質木製ハンドルは、グリップ部がニス二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。

SIMPLEXハンマーの設計理念の通り、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

この製品は、サイズ径30mmから径60mmです。

製品の特長：

- TPEミディアム製インサート (グレー色、中程度の硬さ、跡が付かない)/スーパープラスチック製インサート (白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる)が付いているSIMPLEXハンマー
- ハンドル保護用スリーブ付きのとても軽量のアルミ製ハウジングは、簡単に軽い力に加减して叩くことが出来ます(繊細で壊れやすいワークに最適)
- 高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げた、グリップ部はニス二度塗り仕上げされています(汚れに強い)
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- 本製品は、ヘッド径30mmからヘッド径60mm があります。

応用分野

割れやすいタイルの敷設、軽く/傷つきやすいワークの位置決め、配管作業、プロトタイプ製作、ドアの施工、家具の製作

材質

ハンドル

- 木製

インサート 1

- TPEミディアムグレー
- 打痕が付きにくい
- 中硬

インサート 2

- スーパープラスチック、白
- 中硬
- 堅牢
- 高い耐摩耗性

ハウジング

- アルミニウム Al

発注情報

Ø	寸法		長さ x 幅 x 高さ	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
	ヘッド径	全長						
30	90	295	295 x 90 x 30	170	4030618304746	AAA905c002	21-04-09-16	3137.030
40	115	325	325 x 115 x 40	365	4030618304753	AAA905c002	21-04-09-16	3137.040
50	135	370	370 x 135 x 50	575	4030618304760	AAA905c002	21-04-09-16	3137.050
60	150	405	405 x 150 x 60	820	4030618304777	AAA905c002	21-04-09-16	3137.060

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.