

**SIMPLEXハンマー・プラスチック / superplastic; with aluminium housing and high-quality wooden handle**  
EH 3167.



**製品説明**

SIMPLEXハンマー3167シリーズは、プラスチック製とスーパープラスチック製インサートが付いています。  
赤色のプラスチック製インサート(3206シリーズ)は、硬くて、耐油性があります。  
スーパープラスチック製インサート(3207シリーズ)は、中程度の硬さで、押し成形により材質を均一にしていますので、耐摩耗性、耐久性に優れています。  
とても軽量のアルミ製のハウジングは、ハンドルを保護するスリーブが付いていますが、打撃力を調整する作業に適しています。従って、割れやすいワーク作業を簡単にしてくれます。  
振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げられており、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。  
SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

- この製品は、サイズ径30mmから径60mmです。  
製品の特長：
- プラスチック製インサート(赤色、耐油性)/ スーパープラスチック製インサート (白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる)が付いているSIMPLEXハンマー
  - ハンドル保護用スリーブ付きのとても軽量のアルミ製ハウジングは、簡単に軽い力に加減して叩くことが出来ます(繊細で壊れやすいワークに最適)
  - 高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げられて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)
  - 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
  - 本製品は、ヘッド径30mmからヘッド径60mm があります。

**応用分野**

軽く/ 傷つきやすい部品の位置決め

**材質**

**ハンドル**

- 木製

**インサート 1**

- プラスティック、赤
- 硬
- 耐油性
- ユニバーサル

**インサート 2**

- スーパープラスティック、白
- 中硬
- 堅牢
- 高い耐摩耗性

**ハウジング**

- アルミニウム Al

**発注情報**

Ø			寸法			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
			長さ x 幅 x 高さ	[mm]					
30	90	295	295 x 90 x 30		202	4030618305477	AAA905c002	21-04-09-16	3167.030
40	115	325	325 x 115 x 40		380	4030618305484	AAA905c002	21-04-09-16	3167.040
50	135	370	370 x 135 x 50		675	4030618305491	AAA905c002	21-04-09-16	3167.050
60	150	405	405 x 150 x 60		895	4030618305507	AAA905c002	21-04-09-16	3167.060

## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。