

SIMPLEXハンマー用インサート・TPEソフト、青  
EH 3201.

## 製品説明

SIMPLEX用インサートTPEソフト(3201シリーズ)は、熱可塑性エラストマーを材質としており、ハルダー製品群の中で一番柔らかい硬さ約65ショア-Aです。非常に良いクッション性がありますので、この青色のインサートは、軽く叩きたい作業に適しています。また、一般的なゴム製ハンマーのように、黒い打痕を残しません。本インサートは、サイズ 径30mmから径80mmです。製品の特長：

- SIMPLEX用インサートTPEソフト
- 青色
- 柔らかい
- 打痕が付かない
- 強いクッション性
- 繊細な作業に最適
- ヘッド径30mmから径80mm

## 応用分野

傷つきやすい材料に、造園、ガーデニング、床タイル工事、自然石の設置、家具の製作、モルタル壁の施工、窓やドアの取付け、配管作業

## 材質

- インサート
- TPEソフト、青
  - 打痕が付きにくい
  - ソフト

## 発注情報

| Ø  | 寸法<br>長さ x 幅 x 高さ<br>[mm] | 重量<br>[g] | GTIN          | proficl@ss<br>5.0 | ecl@ss 10.1 | 製品番号     |
|----|---------------------------|-----------|---------------|-------------------|-------------|----------|
| 30 | 37 x 32 x 33              | 23        | 4030618300922 | AAA905c002        | 21-04-91-06 | 3201.030 |
| 40 | 45 x 40 x 40              | 47        | 4030618300939 | AAA905c002        | 21-04-91-06 | 3201.040 |
| 50 | 55 x 55 x 55              | 90        | 4030618300946 | AAA905c002        | 21-04-91-06 | 3201.050 |
| 60 | 65 x 66 x 66              | 135       | 4030618300953 | AAA905c002        | 21-04-91-06 | 3201.060 |
| 80 | 89 x 91 x 71              | 365       | 4030618312086 | AAA905c002        | 21-04-91-06 | 3201.080 |

## 法令(コンプライアンス)

## RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

## SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

## プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。